

YT-LD600S

Cubierta de domo polarizada para las cámaras minidomo de la serie SNC



Overview

Compatible con las cámaras SNC-EM630, SNC-EM600, SNC-VM630, SNC-VM600 y SNC-VM600B

La cubierta de domo polarizada YT-LD600S para las cámaras minidomo tiene una transmitancia espectral del 38%. Cuenta con una temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C.

Diseño ligero

Pesa aproximadamente 40g.

Proporciona una vigilancia discreta

Vidrio polarizado con una transmitancia espectral del 38%.

Features

Funciona con las cámaras minidomo HD de la serie SNC

Compatible con las cámaras SNC-EM630, SNC-EM600, SNC-VM630, SNC-VM600 y SNC-VM600B.

Fácil de instalar

Cubierta de domo fácil de instalar a la carcasa de la cámara domo.

Gallery

