

## HDVF-L10

Visor LCD HD en color de 3,5"



### Overview

Visor LCD HD en color de 3,5" para cámaras con interfaz de visor circular de 20 pines. Las cámaras compatibles transmiten a este visor la señal QHD de mayor resolución. Los operadores de cámara pueden ver directamente la pantalla LCD porque las partes de la lupa óptica y del codo pueden voltearse hacia arriba.

**Visor LCD QHD en color de 3,5"**

**Utiliza interfaz de visor circular de 20 pines**

**Modo de visualización conmutable**

### Specifications

#### General

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Suministro de energía | De 10,5 V a 17 V CC (suministrada por la cámara) |
|-----------------------|--|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Consumo de energía | 3,3 W |
|--------------------|-------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5°C - 45°C |
|-------------------------------|-------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C (de -4°F a +140 °F) |
|-------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| Peso  | 700 g   |
| Dimensiones externas  | 201 x 255 x 60 x 89 mm (8 x 10 1/8 x 2 3/8 x 3 5/8 pulgadas)            |
| Medidas del área de imagen LCD TFT transflectiva en color de 3,5" | 76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pulgadas) (H/V, relación de aspecto 16:9) |

## Rendimiento

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brillo               | 200 cd/m <sup>2</sup> (típico) (cuando se acopla ocular) |
| Resolución           | 500 líneas o más   |
| Temperatura de color | 6500 K (típico)  |

## Conector

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Conector | Conector circular de 20 pines |
|----------|-------------------------------|

## Accesorios suministrados

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Accesorios suministrados | Manual de operación (1) |
|--------------------------|-------------------------|

## Accesorios opcionales

Accesorios opcionales    Montaje de rotación del visor:  
BKW-401

---

## Productos compatibles

Productos  
compatibles

HXC-FB75KC, HXC-FB75H, HDC-1700, HDC-2400, HDC-2500, HDC-2570, HDC-3300R, HDC-4300, HSC-100R, HSC-100RF, HSC-300R, HSC-300RF, PDW-680, PDW-700, PDW-850, PDW-F800, PMW-500, PXW-X400, PXW-X500

---

## Notas

Notas

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

---

Related  
products



### **HXC-FB80**

Cámara de estudio HD  
a color con tres  
sensores CMOS  
Exmor™ de 2/3"

## Gallery

