

## HXCE-FZ90

Unidad de extensión de cámara  
HXCE-FZ90



### Overview

#### **Prolonga la conexión de fibra hasta 10 km**

La unidad de extensión de cámara HXCE-FZ90 es muy útil para diseñar un sistema flexible. Puede combinar un cable híbrido CCFN de Sony con fibra monomodo para mantener la durabilidad del cableado en distancias largas. La unidad de extensión de cámara HXCE-FZ90 puede alimentar la cámara HXC-FZ90 y prolongar la distancia de 300 m a hasta 10km.

#### **Calidad de imagen 4K y conexión para todas las señales**

La unidad de extensión de cámara HXCE-FZ90 proporciona imágenes de excelente calidad, así como una integración flexible y la posibilidad de ampliar la operación con señales en 4K/Full HD.

### Features

#### **Conexión de fibra óptica**

La unidad de extensión de cámara HXCE-FZ90 ayuda a garantizar excelente calidad de imagen y fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 300 m con fuente de alimentación o de hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

#### **Diseño muy compacto y liviano**

La compacta unidad facilita su colocación en cualquier espacio

disponible cercano al evento, a la vez que pasa desapercibida. Es fácil de transportar, gracias a su asa que permite colocarla y configurarla rápidamente.

## Opciones de conectores

La unidad de extensión de cámara HXCE-FZ90 se suministra de fábrica con dos conectores ópticos CON DUO. Es posible adoptar los conectores tipo Lemo como alternativa opcional con los conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC01 y HKC-LC02.

## Specifications

| General                        |   |
|--------------------------------|---|
| Requerimientos de alimentación | De 100 a 240 V CA<br>50/60 Hz   |
| Consumo actual                 | 2,1 A (máx.)  |
| Temperatura de funcionamiento  | De 5 °C a 40 °C<br>De 41 °F a 104 °F  |
| Temperatura de almacenamiento  | De -20 °C a +60 °C<br>De -4 °F a +140 °F  |
| Medidas                        | 104 × 62 × 360 mm<br>4 1/8 x 2 1/2 x 14 1/4 pulgadas<br>(an./al./prof., sin incluir partes salientes) |
| Peso                           | Aprox. 2,1 kg<br>Aprox. 4 lb 10 oz  |

## Entrada/Salida

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Cámara                   | Multiconector optoelectrónico   |
| CCU                      | Conector de fibra óptica  |
| Accesorios suministrados | <p>CD-ROM con instrucciones de uso (1)</p> <p>Antes de usar esta unidad (1 juego)</p> <p>Garantía (1)</p>   |
| Accesorios opcionales    | <p>Cable de fibra híbrido CCFN-25/50/100/150/200/250</p> <p>Acoplador de cable CCFN-JC1</p> <p>Estados Unidos y Canadá: sujetador de enchufe B (2-990-242-01)</p> <p>Otras zonas: sujetador de enchufe C (3-613-640-01)</p> <p>Estados Unidos y Canadá: juego de cables de alimentación (1-551-812-XX)</p> <p>Otras zonas: juego de cables de alimentación (1-782-929-XX)</p> <p>Manual de servicio técnico</p> |

### Related products



**HXCU-**



**HXC-FZ90**



**ILME-FR7**



**HZC-UHD9**

## **FZ90**

Unidad de control de cámara 4K/HD para cámaras HXC-FZ90

Cámara de estudio portátil HXC-FZ90 para producciones HD

Cámara PTZ full-frame de lente intercambiable Cinema Line con rango dinámico de más de 15 pasos, alta frecuencia de cuadros de 120 fps en 4K (QFHD), Fast Hybrid AF, Eye AF en tiempo real y ciencia del color S-Cinetone™

## **/ HZC- UHD9M / HZC- UHD9W**

Licencias de software para la cámara HXC-FZ90, para filmar videos en 4K

## Gallery

