

SBAC-UT100

Lectora/grabadora USB 3.0 y Thunderbolt 2 con memoria de estado sólido SxS PRO+ y SxS-1 de doble ranura



Overview

Transferencias a alta velocidad desde tarjetas SxS PRO+ y SxS-1 con doble ranura y operación en cadena

La lectora/grabadora SBAC-UT100 con tarjeta de memoria SxS PRO+ y SxS-1 funciona con sistemas Windows y Macintosh. La unidad ofrece 2 interfaces Thunderbolt 2 (TB2) para Mac y una interfaz USB 3.0 para Mac y Windows para transferencia a alta velocidad de material audiovisual. La lectora también es compatible con una interfaz USB 2.0. Se pueden realizar conexiones en cadena entre hasta 6 unidades, con lo que se obtienen hasta 12 ranuras para tarjeta.

Transferencias de alta velocidad

Velocidades de lectura de aprox. 360 Mbps para dos tarjetas simultáneamente desde las tarjetas SxS Pro+ y SxS-1 nuevas con Thunderbolt 2.

Operación en cadena

Conecte hasta 6 unidades, para obtener hasta 12 ranuras de tarjeta, lo que permite la ingesta simultánea de hasta 1800 Mbps en total (300 Mbps cada ranura).

Features

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac

La SBAC-UT100 funciona con sistemas Windows y Macintosh.

Transferencias Thunderbolt 2 a Mac

La unidad incluye 2 interfaces Thunderbolt 2 (TB2) para transferir a alta velocidad, de hasta 360 Mbps, para ranuras duales simultáneamente y, en funcionamiento en cadena con seis unidades (12 ranuras de tarjeta), de hasta 1800 Mbps (300 Mbps cada ranura).

Transferencias a través de USB 3.0 y USB 2.0

La SBAC-UT100 ofrece una alta velocidad de transferencia de material audiovisual desde una tarjeta de memoria de estado sólido SxS PRO+ o SxS-1 a través de una interfaz USB 3.0, lo que permite transferir archivos aunque la computadora no cuente con una ranura ExpressCard. El dispositivo también es compatible con USB 2.0.

Gallery

