

## UNI-OSL7T2

Cubierta exterior antivandálica polarizada de 7 pulgadas de montaje en superficie con calentador/ventilador para las cámaras PTZ de las series SNC-RH124, SNC-RS44/46, SNC-RX, SNC-ER/EP y SNC-ZR/ZP, de 24V de CA



### Overview

#### **Gabinete de montaje en superficie antivandálico para exteriores con calentador/ventilador controlado termostáticamente**

La carcasa robusta antivandálica de 7" para montaje en superficie ofrece versatilidad y protección de la cámara en un tamaño reducido. Estas carcasas para montaje en superficie exterior se pueden instalar orientadas hacia abajo o hacia arriba. La carcasa está disponible con un domo polarizado. Requiere 24V de CA para el calentador.

#### **Cubierta polarizada tipo domo**

Policarbonato de 7 pulgadas.

### Features

#### **Carcasa de montaje en superficie antivandálica para exteriores**

Domo inferior tipo domo de policarbonato polarizado de 7 pulgadas.

#### **Incluye calentador y ventilador con control por termostato**

Entrada de 24V de CA.

## Gallery

