

Digital Betacam

La gama de reproductores y grabadores de Sony para Betacam Digital es el formato de referencia mundial para la producción de contenido de definición estándar de la más alta calidad.



Overview

Betacam Digital

- Partículas magnéticas ultrafinas para lograr alto rendimiento
- Adhesivo de alto rendimiento para mejorar los resultados
- Lubricante especialmente desarrollado para mejorar el contacto del cabezal y reducir el desgaste
- Diseñada para brindar confiabilidad a largo plazo
- Baja contracción para ofrecer estabilidad de archivo
- Cinta de limpieza: BCTD12CL

* La variedad de productos puede diferir según la región.
Consulte a su ejecutivo de cuenta local de Sony.

Specifications

Características generales

BCT-D124L: 10

BCT-D94L: 10

BCT-D64L: 10

BCT-D34L: 10

Cantidad de la caja principal (pieza)	BCT-D40: 50 BCT-D32: 50 BCT-D22: 50 BCT-D12: 50 BCT-D6: 50
Peso de la caja (kg)	BCT-D124L: 8.3 BCT-D94L: 7.8 BCT-D64L: 7.3 BCT-D34L: 6.8 BCT-D40: 17.3 BCT-D32: 16.7 BCT-D22: 15.8 BCT-D12: 15.4 BCT-D6: 14.9
Tiempo de reproducción (min.)	BCT-D124L: 124 BCT-D94L: 94 BCT-D64L: 64 BCT-D34L: 34 BCT-D40: 40 BCT-D32: 32 BCT-D22: 22 BCT-D12: 12 BCT-D6: 6
	BCT-D124L: 732 BCT-D94L: 557 BCT-D64L: 382

Longitud de cinta (m)	BCT-D34L: 206
	BCT-D40: 241
	BCT-D32: 195
	BCT-D22: 136
	BCT-D12: 78
	BCT-D6: 43
Peso (g)	BCT-D124L: 780
	BCT-D94L: 728
	BCT-D64L: 677
	BCT-D34L: 630
	BCT-D40: 308
	BCT-D32: 295
	BCT-D22: 277
	BCT-D12: 270
	BCT-D6: 260

Propiedades magnéticas	
Coercitividad intrínseca (kA/m)	125.0
Retentividad (mT)	260.0
Curva de histéresis (Br/Bm)	0.82

Propiedades físicas	
Espesor: revestimiento	

(μm)	1.0
Espesor: base (μm)	10.0
Espesor: capa magnética (μm)	3.0
Espesor: total (μm)	14.0
Ancho (mm)	12,65

Gallery

