

ECM-FT5BC

Micrófono lavalier de condensador Electret plano con conector de 4 pines



Overview

Micrófono lavalier plano omnidireccional para utilizar con los sistemas inalámbricos series DWX y WL-800

El ECM-FT5BC es un micrófono lavalier de condensador Electret plano y fácil de ocultar que ofrece una excelente reproducción del sonido en una unidad pequeña y elegante. El ECM-FT5BC viene provisto de un conector de 4 pines de Sony (SMC9-4P) para utilizar con los sistemas inalámbricos series DWX y WL-800. Además, es resistente al agua e incluye accesorios de gran utilidad, como un clip de corbata, un elemento adhesivo para su colocación y protector de viento. Esto lo hace ideal para una gran variedad de aplicaciones que exigen un sistema de micrófonos discreto.

Para utilizar con los sistemas inalámbricos de las series DWX y WL-800.

Conector de 4 pines (SMC9-4P) de Sony.

Estructura plana minúscula

Delgado perfil de 4,9 mm.

Calidad profesional de reproducción de sonido

Respuesta en frecuencia de 40 Hz a 20 kHz

Diseño resistente

Estructura metálica y pantalla resistente al agua.

Clip de corbata y adhesivo de montaje

Para sujetar a la ropa.

Features

Su diseño plano lo hace fácil de ocultar

El delgado perfil de solo 4,9 mm del minúsculo ECM-FT5BC está diseñado para que se pueda ocultar fácilmente bajo la ropa, y su elegante diseño ayuda a evitar el ruido procedente de las prendas.

La estructura metálica resistente bloquea las interferencias

La estructura metálica del ECM-FT5BC exclusiva de Sony proporciona una mayor resistencia y una calidad de audio mejorada al bloquear las vibraciones y la resonancia. Otra de las ventajas de la estructura metálica es que protege el micrófono, al bloquear la interferencia de los ruidos de RF.

Calidad profesional de reproducción de sonido

El ECM-FT5BC tiene una respuesta en frecuencia de 40 Hz a 20 kHz, una sensibilidad de -43 dB y un nivel de ruido inherente inferior a 26 dB SPL.

Diseño resistente al agua

Una pantalla antihumedad protege la apertura del micrófono y evita en gran parte la entrada de sudor y humedad.

Conector de 4 pines

El ECM-FT5BC se suministra con un conector de 4 pines de Sony (SMC9-4P) para utilizar con los sistemas inalámbricos de las series DWX y WL-800.

Clip de corbata y elemento adhesivo de montaje que se sujeta a la ropa

Un clip de corbata fija el micrófono a la ropa, ya sea en un

bolsillo, ojal u otras partes de las prendas. Un elemento adhesivo de montaje fija el micrófono directamente a la superficie de la tela.

Protector de viento

Se utiliza un pequeño protector de viento para suprimir el ruido del viento fuerte.

Estuche de transporte

El estuche suministrado se puede utilizar para el ECM-FT5BC y sus accesorios.

Gallery

