

## HDVF-L10

Visor LCD HD en color de 3,5"



### Overview

Visor LCD HD en color de 3,5" para cámaras con interfaz de visor circular de 20 pines. Las cámaras compatibles transmiten a este visor la señal QHD de mayor resolución. Los operadores de cámara pueden ver directamente la pantalla LCD porque las partes de la lupa óptica y del codo pueden voltearse hacia arriba.

**Visor LCD QHD en color de 3,5"**

**Utiliza interfaz de visor circular de 20 pines**

**Modo de visualización conmutable**

### Specifications

#### General

Suministro de energía	De 10,5 V a 17 V CC (suministrada por la cámara)
-----------------------	--

Consumo de energía	3,3 W
--------------------	-------

Temperatura de funcionamiento	-5°C - 45°C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4°F a +140 °F)
-------------------------------	--

Peso	700 g
Dimensiones externas	201 x 255 x 60 x 89 mm (8 x 10 1/8 x 2 3/8 x 3 5/8 pulgadas)
Medidas del área de imagen LCD TFT transflectiva en color de 3,5"	76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pulgadas) (H/V, relación de aspecto 16:9)

## Rendimiento

Brillo	200 cd/m <sup>2</sup> (típico) (cuando se acopla ocular)
Resolución	500 líneas o más
Temperatura de color	6500 K (típico)

## Conector

Conector	Conector circular de 20 pines
----------	-------------------------------

## Accesorios suministrados

Accesorios suministrados	Manual de operación (1)
--------------------------	-------------------------

## Accesorios opcionales

Accesorios opcionales    Montaje de rotación del visor:  
BKW-401

---

## Productos compatibles

Productos  
compatibles

HXC-FB75KC, HXC-FB75H, HDC-1700, HDC-2400, HDC-2500, HDC-2570, HDC-3300R, HDC-4300, HSC-100R, HSC-100RF, HSC-300R, HSC-300RF, PDW-680, PDW-700, PDW-850, PDW-F800, PMW-500, PXW-X400, PXW-X500

---

## Notas

Notas

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

---

Related  
products



### **HXC-FB80**

Cámara de estudio HD  
a color con tres  
sensores CMOS  
Exmor™ de 2/3"

## Gallery

