

## LA-EB1

Adaptador de montura de lente B4 para las cámaras FX9, FS7 y FS7II



### Overview

El adaptador de montura LA-EB1 permite agregar directamente lentes B4 a las videocámaras XDCAM PXW-FX9, PXW-FS7 y PXW-FS7M2 de Sony. Gracias a esto, los operadores pueden utilizar lentes B4 para filmar con altos índices de zoom y gran profundidad de campo (DoF), como se requiere normalmente en aplicaciones de producción de noticias.

### Features

#### **Uso de los lentes B4 con las videocámaras FX9\*, FS7 y FS7 II**

El adaptador de montura LA-EB1 permite utilizar lentes B4 para filmar con gran DoF y un alto índice de zoom. Con el adaptador colocado, una caída en la sensibilidad (F-drop) a un nivel tan bajo como 0.6 mantiene imágenes brillantes (utilizando el modo de exploración central 2K en las cámaras FS7 y FS7II, y el modo S16 2K en la FX9).

\* La videocámara FX9 requiere la versión 3.0 o superior

#### **Cambio de lente rápido y sencillo**

Los lentes B4 se pueden colocar rápida y fácilmente en las videocámaras FX9, FS7 y FS7II, sin necesidad de utilizar herramientas.

#### **Imágenes limpias, con bajo nivel de aberración**

La función ALAC (Auto Lens Aberration Compensation) reduce la aberración cromática cuando se utiliza lentes B4 compatibles con ALAC.

\* Se requiere alimentación de CC a través de las unidades CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9

## Funcionamiento óptimo de los lentes B4

La compatibilidad con la interfaz de comunicación de los lentes B4 admite la producción de noticias, igual que las videocámaras de hombro. Se puede iniciar y detener la grabación mediante el botón REC instalado en el lente, mientras que el zoom con servo admite la operación con una sola mano. La información del lente, como iris y enfoque, se puede visualizar en el visor de la cámara y guardar como metadatos para su uso en la etapa de posproducción.

\* Se requiere alimentación de CC a través de las unidades CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9

## Uso maximizado de los activos de lentes

La flexibilidad de poder utilizar lentes B4 o de montura E con las cámaras FX9, FS7 y FS7 II permite a las emisoras y empresas de alquiler maximizar el uso de sus activos de lentes B4 y de montura E, permitiendo capturar imágenes desde una sola cámara con poca y con gran profundidad de campo.

### Related products



#### **CBK-FS7BK**

Kit de estilo ENG



#### **XDCA-FX9**

Unidad de extensión para la cámara FX9

(Electronic News  
Gathering) para  
cámaras FS7 y FS7 II

## Gallery

