

HXCU-FB70

Unidad CCU de fibra para adaptador CA-FB70, para las videocámaras HXC-P70, HXC-D70 y PMW-320/350/400/500



Descripción general

Unidad CCU de fibra para adaptador CA-FB70

La CCU de fibra óptica HXCU-FB70 para videocámaras HXC-D70 y PMW-320/350/400/500 permite la conexión al adaptador de cámara de fibra óptica CA-FB70. La CCU permite controlar la HXC-D70 y las PMW-320/350/400/500 hasta una distancia máxima de 250 metros, incluida la alimentación eléctrica y las señales de Tally, intercomunicador, retorno de video y prompter.

Atributos

Conexión de fibra óptica

La HXCU-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

Conexión para todas las señales

La HXCU-FB70 ofrece integración flexible y la posibilidad de ampliar la operación con todas las señales (tally, intercomunicador, retorno de video y prompter) en Full HD.

Compatible con paneles de control remoto serie RCP-1xxx y con software RCP

La HXCU-FB70 permite utilizar los populares paneles de control remoto serie RCP-1xxx, bien conocidos en el entorno de cámaras con sistema HD. También podrá reducir el costo de explotación del sistema si utiliza el software HZC-RCP5 (PC-RCP) para trabajar en red y ver los parámetros en pantalla grande.

Funciona con el adaptador CA-FB70 y la unidad HXCU-FB70 para ofrecer mayor flexibilidad

El CA-FB70 se utiliza con la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 y con la unidad de extensión de alimentación HXCE-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectada a la cámara HXC-D70 o a las videocámaras PMW-320/350/400/500, o bien cuando es preciso transmitir la señal a larga distancia entre el CA-FB70 y la HXCU-FB70.

Opciones de conectores

La HXCU-FB70 incluye un conector CON DUO óptico Neutrik, que admite un conector LC-Duplex para conectar un cable de fibra económico monomodo, o bien un robusto conector CON óptico Neutrik para cable compuesto de alimentación/fibra de tipo SMPTE. Se pueden adoptar conectores tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC02 con las HXCU-FB70 / HXCE-FB70.

Selección de salidas

La HXCU-FB70 cuenta con 4 salidas SD/HD-SDI seleccionables.

Productos
relacionados



CA-FB70

Adaptador de fibra para la HXC-D70 y las videocámaras PMW-320/350/500



HXC-P70

Cámara de sistema compacta y asequible Full HD/SD con tres sensores CMOS Exmor de 2/3" y conexión directa por cable de fibra óptica

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : octubre 13 2026