

## PXW-X400

Videocámara XDCAM de hombro con peso balanceado y tres sensores CMOS Exmos de 2/3 pulgadas de avanzada, con conectividad de red mejorada y bajo consumo de energía



### Descripción general

#### **Videocámara de hombro orientada al usuario de avanzada, ideal para operaciones de transmisión Full HD**

La videocámara de hombro PXW-X400 graba una variedad de formatos con calidad de transmisión profesional, que incluyen XAVC-L a 50p y 59.94p. La videocámara ofrece balance de peso excepcional y bajo consumo de energía, además de excelentes funciones de red y alta calidad de imagen. La reingeniería de su diseño reduce significativamente la carga sobre el brazo derecho del operador. Es compatible con los visores Sony, incluyendo el visor LCD QHD CBK-VF02 y los visores OLED Full HD HDVF-EL30 y HDVF-EL20, disponibles como opcionales. La videocámara ofrece, además, conectividad de red mejorada, con módulo inalámbrico integrado, conector RJ-45 100B-T Ethernet incorporado y la función Near Field Communication (NFC)\*\*, que simplifica el ajuste y el funcionamiento por Wi-Fi a través de un teléfono móvil o una tableta con la aplicación Content Browser Mobile™ de Sony. La entrada SD o HD-SDI (hasta 1,5 G) admite la grabación de señales multilaterales (pool-feed).

\* La función NFC estará disponible a partir de julio de 2016.

#### **La opción de filmar en Full HD o 4K**

La videocámara PXW-X400 soporta una variedad de formatos, incluyendo HD XAVC Intra 1080 59.94p/50p y XAVC Long GOP a 59.94p/50p. Con el kit de actualización opcional CBK-Z450UK, la videocámara también admite el formato 4K QFHD como XAVC Intra y XAVC Long GOP a 50p/59.94p.

#### **Prestaciones profesionales**

Incluye funciones de grabación de datos proxy\*, bloqueo del menú de usuario\*, función de corrección de bandas de flash\*, funcionamiento inalámbrico, grabación de memoria caché de imagen\*, GPS incorporado, extensión digital, HyperGamma, y muchas funciones más además de una variedad de interfaces. La última actualización de firmware también incorpora un mejor rendimiento de arranque y respuesta de operación.

\* Requiere la versión 2.0. de firmware. Las funciones de grabación proxy 1080 60i/50i, transmisión 256Kbps recorte y transferencia de archivo HD requieren la versión de firmware 3.0 prevista para principios de 2017.

#### **Bajo consumo de energía y diseño ergonómico**

Está diseñada para minimizar el consumo de energía, mientras que la empuñadura más liviana del lente reduce el peso frontal y ayuda a disminuir la carga sobre el brazo derecho.

#### **Mayor conectividad de red**

Entre las funciones de conectividad podemos mencionar el módulo inalámbrico

integrado, la conexión RJ-45 100B-T Ethernet y la función NFC que facilita el ajuste de la conexión Wi-Fi. La entrada SDI de la videocámara permite grabar señales multilaterales en SD-SDI o HD-SDI hasta 1,5 Gbps.

#### **PXW-X400KC - Modelo con kit de lente de enfoque manual de 20X**

Videocámara XDCAM de hombro con peso balanceado y tres sensores CMOS Exmos de 2/3 pulgadas de avanzada con conectividad de red mejorada y bajo consumo de energía, más kit de lente zoom de enfoque manual de 20x.

El kit de videocámara PMW-X400KC se entrega con un lente zoom de enfoque manual de 20x que incluye visor LCD de 3,5 pulgadas y micrófono estéreo tipo cañón.

#### **PXW-X400KF - Modelo con kit de lente de enfoque automático de 16X**

Videocámara de hombro XDCAM con peso balanceado y tres sensores avanzados CMOS Exmor de 2/3", con conectividad de red mejorada y bajo consumo de energía, más un kit de lente zoom de 16x con enfoque automático\*. La videocámara se entrega con un kit de lente zoom de 16x con enfoque automático que incluye un visor LCD de 3,5" y micrófono estéreo tipo cañón.

\* Requiere la versión 2.0. de firmware.

#### **PXW-X400 - modelo personalizable**

Videocámara XDCAM de hombro con peso balanceado y tres sensores CMOS Exmos de 2/3 pulgadas de avanzada con conectividad de red mejorada y bajo consumo de energía.

Esta videocámara se entrega sin lente zoom, visor ni micrófono, lo que permite personalizarla por completo.

Ofrecemos variedad de lentes zoom de 2/3" para transmisión, micrófonos estéreo o mono y los nuevos visores HDVF-EL20 o HDVF-EL30 OLED / LCD para satisfacer los requerimientos de producción.

## Características

#### **El kit de actualización 4K brinda la posibilidad de grabar en 4K QFHD con la videocámara PXW-X400**

El kit opcional de actualización 4K CBK-Z450UK para la videocámara PXW-X400 admite una variedad de formatos de resolución 4K y HD, incluyendo 4K QFHD (3840 x 2160) a 50p/59.94p, mediante el uso de los estándares de flujo de trabajo XAVC Intra y XAVC Long GOP.

#### **Operaciones de grabación en formato XAVC Intra y XAVC Long GOP de alta calidad a 50p y 59.94p**

La videocámara PXW-X400 soporta una variedad de códecs de SD a HD, incluyendo 1080 XAVC Intra Frame (intracadro) a 59.94p\*, 50p\*, 59.94i, 50i, 23.97p, 25p y 23.98p, así como 1080 XAVC Long GOP a 59.94p, 50p, 59.94i, 29.97p, 25p y 23.98p. La tecnología XAVC se basa en la especificación MPEG-4/H.264, que ofrece una tecnología de compresión de rendimiento excepcional. XAVC brinda mejor calidad de imagen y profundidad de bits, por lo que ofrece mayores posibilidades de gradación. La cámara también admite MPEG HD 422 a 50 Mbps en MXF (Material eXchange Format), que goza de amplia aceptación en los principales broadcasters de todo el mundo.

\* Requiere la versión 2.0. de firmware.

#### **Creación de imágenes de alta sensibilidad**

Los tres sensores CMOS Exmor de 2/3 pulgadas de la videocámara ofrecen excelente calidad de imagen con sensibilidad de F12/F13 y una relación señal/ruido de 62 dB. La función de extensión digital de la videocámara ofrece operación x2, x3 o x4.

**Diseño ergonómico mejorado para lograr el mejor balance de peso**

La videocámara se ha rediseñado a fin de mejorar el peso y las capacidades de manipulación en comparación con los modelos anteriores. La empuñadura más liviana del lente resuelve todos los inconvenientes causados por el frente pesado y reduce significativamente la carga sobre el brazo derecho. Esto facilita la grabación durante períodos prolongados y brinda imágenes más estables.

**Compatible con visores OLED Full HD\***

La videocámara es compatible con los visores de Sony, incluyendo los visores HDVF-EL30 y HDVF-EL20 OLED Full HD, y el visor CBK-VF02 LCD QHD.

\* Los visores HDVF-EL30 y HDVF-EL20 están disponibles como opcionales desde diciembre de 2015.

**Conector RJ-45 integrado**

Un conector RJ-45 100B-T Ethernet ubicado del lado derecho de la videocámara ofrece una conexión de red robusta y rápida que se puede utilizar para transferencia de archivos, transmisión en vivo y control de cámara desde un explorador web.

**Función Near Field Communication\* (NFC)**

La función Near Field Communication (NFC) permite establecer fácilmente y con un solo toque una conexión LAN inalámbrica con un smartphone o tableta sin tener que ajustar manualmente los parámetros de la red.

\* NFC permite la comunicación inalámbrica con un rango de alcance corto entre la videocámara PXW-X400 y un smartphone o tableta equipado con NFC.

\* Requiere la versión 2.0. de firmware.

**Módulo inalámbrico integrado con Content Browser Mobile™**

El módulo inalámbrico integrado de la videocámara ofrece mayor movilidad sin necesidad de cables, lo que permite la grabación proxy, transferencia de archivos y transmisión en vivo. En modo de transferencia de archivos, se pueden transferir archivos de alta resolución y archivos Proxy XAVC a través de una conexión inalámbrica a la nube o a un servidor FTP gracias a la aplicación Content Browser Mobile\* (CBM). En modo "Push", la aplicación CBM permite que los usuarios monitoreen el video que se está grabando y controlen de manera inalámbrica los ajustes de la videocámara, como enfoque, zoom, iris, balance de blancos, INICIO/DETENCIÓN DE GRABACIÓN y más. Content Browser Mobile V2.0 brinda recorte proxy, carga de clip parcial proxy y registro. En modo "Streaming", la avanzada tecnología QoS de Sony integrada en la videocámara y en la estación receptora de red PWS-100RX1 ofrece transmisión en vivo de alta calidad. Además, se puede transmitir en vivo sin QoS utilizando un receptor o un reproductor VLC de otro fabricante.

\*La aplicación CBM se puede descargar de Google Play Store o App Store.

**Menú personalizable con función de bloqueo\***

Esta función permite seleccionar y organizar los elementos del menú utilizados con mayor frecuencia, similar a la función favoritos de un navegador web. Con esta función se puede ahorrar mucho tiempo, sin necesidad de buscar reiteradamente elementos específicos del menú. Además, el menú de usuario se puede bloquear con una contraseña de 4 dígitos a fin de garantizar que no se realicen cambios innecesarios.

\* Requiere la versión 2.0. de firmware.

**Botón ONLINE para facilitar la conexión de red**

Un botón dedicado permite activar/desactivar fácilmente el modo de cliente de red, carga automática (Proxy) y transmisión en vivo.

**Señales multilaterales (entrada SDI)**

La videocámara puede grabar una señal SD o HD-SDI (hasta 1,5 G), función útil para grabar señales externas provenientes de otra cámara.

**Menor consumo de energía**

Al optimizar el diseño del hardware, la videocámara PXW-X400 liviana presenta bajo consumo de energía de 22 W (con la función inalámbrica apagada, sin lente ni visor). Esto permite grabar de manera continua durante aproximadamente 240 minutos con la batería estándar opcional BP-GL95A de Sony.

**Grabación simultánea en dos tarjetas SxS**

La videocámara PXW-X400 ofrece una función de grabación simultánea para trabajar con mayor tranquilidad durante las producciones. Permite grabar en dos tarjetas SxS en forma simultánea para contar con una copia de seguridad dentro del mismo códec y el mismo punto de operación\* en los siguientes formatos de grabación: XAVC-Intra, XAVC-Long, MPEG HD422 o MPEG HD420.

\* Se soporta la grabación simultánea con archivos proxy en todas las combinaciones de los formatos mencionados con tarjeta SD.

**Operación flexible de sistema de cámaras**

La videocámara PXW-X400 ofrece la posibilidad de agregar el adaptador de cámara de fibra óptica CA-FB70 o el adaptador de cámara triaxial digital CA-TX70 para realizar transmisiones en vivo. El adaptador CA-FB70 permite que la videocámara PXW-X400 transmita señales a través de un cable de fibra óptica de hasta 250 metros entre el adaptador CA-FB70 y la unidad de control de cámara (CCU) de fibra óptica HXCU-FB70 con transmisión de señal y energía. El adaptador CA-TX70 transmite señales a través de un cable triaxial de hasta 600 metros entre el adaptador CA-TX70 y la unidad de control de cámara triaxial digital HXCU-TX70.

\* Al utilizar cable de ø 8,5 mm.

Especificaciones

General	
Peso	Aprox. 3,6 kg (solo estructura, sin lente, visor ni micrófono) Aprox. 7,9 lb 15 oz (solo estructura, sin lente, visor ni micrófono)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	150 x 269 x 332 mm (sin partes salientes, solo estructura) 6 x 10 5/8 x 13 1/8 pulgadas (sin partes salientes, solo estructura)
Requerimientos de alimentación	12 V CC (de 11 V a 17 V)
Consumo de energía	Aprox. 22 W (durante grabación en formato XAVC, pantalla LCD en color encendida) Aprox. 24 W (durante grabación en formato XAVC, visor CBK-VF02 y pantalla LCD en color encendidos)
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C De 32°F a 104°F

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C De -4°F a +140°F
Tiempo de funcionamiento continuo	Aprox. 200 min. con batería BP-L80S, Aprox. 240 min con batería BP-GL95A
Formato de grabación (video)	XAVC Intra: Modo XAVC-I: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, Máx.112 Mbps XAVC Long: Modo XAVC-L 50: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Máx. 50 Mbps Modo XAVC-L 35: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Máx. 35 Mbps Modo XAVC-L 25: MPEG-4 AVC/H.264, VBR, Máx. 25 Mbps MPEG HD422: Modo HD422: MPEG-2 422P@HL, CBR, Máx. 50 Mbps MPEG HD: Modo HQ: MPEG-2 MP@HL, VBR, Máx. 35 Mbps MPEG IMX *2 MPEG-2 422@ML, CBR, 50 Mbps DVCAM: CBR, 25 Mbps
Formato de grabación (audio)	XAVC Intra: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales XAVC Long: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales MPEG HD422: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canales MPEG HD: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canales MPEG IMX LPCM de 16/24 bits, 48 kHz, 4 canales *2 DVCAM: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canales
Formato de grabación (video proxy)	Proxy XAVC AVC/H.264 de perfil principal, 4:2:0 Long GOP, VBR 1280 × 720, 9 Mbps (tasa objetivo) 1280 × 720, 6 Mbps (tasa objetivo) 640 × 360, 3 Mbps (tasa objetivo) 480 × 270, 1 Mbps, 500 kbps (tasa objetivo)
Formato de grabación (audio proxy)	Proxy XAVC AAC-LC, 128 kbps, 2 canales
Tiempo de grabación/reproducción (XAVC Intra, XAVC Long) *2	Modo XAVC-I: Aprox. 120 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5 Aprox. 60 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5 Aprox. 30 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5 Modo XAVC-L 50: Aprox. 240 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5 Aprox. 120 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5 Aprox. 60 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5 Modo XAVC-L 35: Aprox. 340 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5 Aprox. 170 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5

	<p>Aprox. 85 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5            Modo XAVC-L 25:            Aprox. 440 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5            Aprox. 220 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5            Aprox. 110 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5</p>
Tiempo de grabación/reproducción (MPEG-2 HD422/HD420) *2	<p>Modo MPEG HD422:            Aprox. 240 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5            Aprox. 120 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5            Aprox. 60 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5            Modo MPEG HD420 HQ:            Aprox. 360 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5            Aprox. 180 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5            Aprox. 90 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5</p>
Tiempo de grabación/reproducción (MPEG IMX 50M) *2	<p>Aprox. 240 min. con tarjeta SxS de 128 GB*2,5*            Aprox. 120 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5            Aprox. 60 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5</p>
Tiempo de grabación/reproducción (DVCAM) *2	<p>Aprox. 440 min. con tarjeta SxS de 128 GB*5            Aprox. 220 min. con tarjeta SxS de 64 GB*5            Aprox. 110 min. con tarjeta SxS de 32 GB*5</p>
Velocidad de cuadros de grabación	<p>XAVC Intra (modo XAVC-I):            1920 × 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p            1280 × 720: 59.94p, 50p            XAVC Long (modo XAVC-L 50):            1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p            1280 × 720: 59.94p, 50p            XAVC Long (modo XAVC-L 35):            1920 × 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p</p>
Velocidad de cuadros de grabación	<p>XAVC Long (modo XAVC-L 25):            1920 × 1080: 59.94i, 50i            MPEG HD422:            1920 × 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p            1280 × 720: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p            MPEG HD420:            1920 × 1080: 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p            1440 × 1080: 59.94i, 50i            1280 × 720: 59.94p, 50p            MPEG IMX *2            720 × 486: 59,94i            720 × 576: 50i            DVCAM:            720 × 480: 59,94i            720 × 576: 50i</p>

Lente

Montura del lente

Montura de bayoneta Sony de 2/3"

**Sólo PXW-X400KF:** 16x (óptico), servo/manual

Relación de zoom	<b>Sólo PXW-X400KC:</b> 20x (óptico), servo/manual
Distancia focal	<b>Sólo PXW-X400KF:</b> f = 8 - 128 mm (equivalente a 35 mm: f = 31,5 - 503 mm) <b>Sólo PXW-X400KC:</b> f = 8,2 - 164 mm (equivalente a 35 mm: f = 32,3 - 645,1 mm)
Iris	<b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> De F1.9 a F16, Cerrado, Automático/Manual seleccionable
Enfoque	<b>Sólo PXW-X400KF:</b> AF/MF/Full MF seleccionable *3 <b>Sólo PXW-X400KF:</b> 800 mm a ∞ (MACRO desactivado) <b>Sólo PXW-X400KF:</b> 50 mm a ∞ (MACRO activado, gran angular) <b>Sólo PXW-X400KC:</b> Enfoque totalmente manual <b>Sólo PXW-X400KC:</b> 900 mm a ∞ (MACRO desactivado) <b>Sólo PXW-X400KC:</b> 10 mm a ∞ (MACRO activado, gran angular)
Diámetro de filtro	M82 mm, 0,75 mm de paso (en lente)

### Entrada/Salida

Entrada genlock	BNC (x1), 1,0 Vp-p, 75 Ω, no balanceada
Entrada de código de tiempo	BNC (x1), 0,5 V a 18 Vp-p, 10 kΩ
Entrada SDI	Cumple con las normas SMPTE ST292/ST259, audio de 4 canales 1,5 G Grabación de señales multilaterales (hasta 1080 59.94i)
Entrada de audio	CH1/CH2: Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), seleccionable línea/mic/mic +48 V LÍNEA: +4, 0, -3 dBu AES/EBU: Compatible con AES3 MIC: De -70 dBu a -30 dBu
Entrada de micrófono	Tipo XLR de 5 pines, hembra: De -70 dBu a -30 dBu
Micrófono receptor inalámbrico (WRR)	D-sub de 15 pines CH1 analógico: -40 dBu CH1/CH2 digital: -40 dBFS
Salida SDI	Salida 1/2: BNC (x2), 0,8 Vp-p, no balanceada, 3G HD/1,5 G HD/SD seleccionable, Cumple con las normas SMPTE ST424/ST425 nivel A/B, ST292/ST259, Audio de 4 canales

Salida de video	BNC, señal SD analógica compuesta/HD-Y seleccionable
Salida de audio	Tipo XLR de 5 pines, macho, +4/0/-3 dBu (balanceado)
Salida de código de tiempo	BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω
Salida de auriculares	Miniconector estéreo (x1) -11 dBu de nivel de referencia de salida, volumen máximo de monitor, 16 Ω de carga
Salida del altavoz	Monoaural, salida de 300 mW
Entrada de CC	Tipo XLR de 4 pines, macho, de 11 V a 17 V CC
Salida de CC	Tipo redondo de 4 pines, de 11 V a 17 V CC, 1,8 A de corriente nominal máxima
Lente	Fuente de alimentación del lente, de 12 pines (de 11 V a 17 V CC, 1,0 A de corriente nominal máxima)
Remoto	8 pines
Luz	2 pines
Adaptador de cámara	D-Sub de 50 pines (x1)
Ethernet	RJ-45 (x1), 100BASE-TX: IEEE 802.3u, 10BASE-T: IEEE 802.3
USB	USB 3.0/2.0 de 4 pines (tipo A), USB2.0 de 4 pines (tipo B), USB2.0 de 4 pines (tipo A)
HDMI	Tipo A, de 19 pines (x1)
Visor	IF de 20 pines para visor serie HDVF, e IF de 26 pines para CBK-VF02, HDVF-L750

### Rendimiento de audio

Respuesta de frecuencia	De 20 Hz a 20 kHz (±3 dB o menos)
Rango dinámico	90 dB (típica)
Distorsión	0,08% o menos (-40 dBu de nivel de entrada)
Margen de maniobra	20 dB (predeterminado de fábrica) (20, 18, 16, 12 dB), EBUL

### Sección de cámara

Dispositivo de imagen	CMOS "Exmor" Full HD de 2/3 pulgada de 3 chips
Elementos de imagen efectivos	1920 (H) x 1080 (V)



Sistema óptico	Sistema de prisma F1.4
Filtros ópticos incorporados	1: Transparente, 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND
Velocidad de obturación (tiempo)	<p><b>Sólo PXW-X400KF:</b> 59.94i/p, 50i/p: De 1/60 seg. a 1/2000 sed. + ECS *4</p> <p><b>Sólo PXW-X400KF:</b> 29,97p De 1/40 seg. a 1/2000 sed. + ECS *4</p> <p><b>Sólo PXW-X400KF:</b> 25p: De 1/33 seg. a 1/2000 sed. + ECS *4</p> <p><b>Sólo PXW-X400KF:</b> 23.94p: De 1/32 seg. a 1/2000 sed. + ECS *4</p> <p><b>Sólo PXW-X400/PXW-X400KC:</b> 59.94i/p, 50i/p: De 1/60 seg. a 1/2000 sed. + ECS *3</p> <p><b>Sólo PXW-X400/PXW-X400KC:</b> 29,97p De 1/40 seg. a 1/2000 sed. + ECS *3</p> <p><b>Sólo PXW-X400/PXW-X400KC:</b> 25p: De 1/33 seg. a 1/2000 sed. + ECS *3</p> <p><b>Sólo PXW-X400/PXW-X400KC:</b> 23.94p: De 1/32 seg. a 1/2000 sed. + ECS *3</p>
Velocidad de obturación (obturador lento (SLS))	Acumulación de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 cuadros
Función de cámara lenta y cámara rápida	720p: Velocidad de cuadros seleccionable de 1 fps a 60 fps 1080p: Velocidad de cuadros seleccionable de 1 fps a 60 fps
Sensibilidad (2.000 lx, 89,9% de reflectancia)	F12 (típico) (modo 1920 x 1080/59.94i) F13 (típico) (modo 1920 x 1080/50i)
Iluminación mínima	0,013 lx (F1.4, +42 dB, con acumulación de 16 cuadros)
Balance de blancos	Predeterminado (3200 K), memoria A, memoria B/ATW
Selección de ganancia	-3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dB
Relación señal/ruido	62 dB (Y) (Supresión de ruido activada)
Resolución horizontal	1.000 líneas de TV o más (modo 1920 x 1080i)
Extensor digital	x2, x3, x4

## Visor

Visor

**Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:**  
Monitor LCD color tipo \*18 de 3,5 pulgadas:  
960 (H) x 540 (V), Tamaño: 1 cuarto de HD

## Otro equipamiento

Tamaño de la pantalla LCD color: 8,8 cm (3,5 pulgadas) en diagonal\*18, Relación de

Monitor LCD incorporado	aspecto: 16:9, Cantidad de píxeles: 960 (H) × 540 (V) para visor de video, nivel de audio, TC, batería y capacidad restante del soporte
Altavoz incorporado	(x1)
Ranuras para tarjetas SxS de medios	Formato: Express Card/34, Cantidad de ranuras: 2, Conector: Compatible con tarjeta PCMCIA Express, Velocidad de escritura: 50 Mbps o más, Velocidad de lectura: 50 Mbps o más
Ranuras para tarjetas SD de medios	Proxy (1), Utilidad (1)
GPS	Sí
Módulo de red integrado	Sí
NFC	*5 Sí

### Soportes compatibles

Video/Audio de alta resolución	Tarjeta SxS Tarjeta XQD (con adaptador XQD ExpressCard, QDA-EX1) Tarjeta SDXC (con adaptador XQD ExpressCard, MEAD-SD02)
Video/audio proxy y utilitario	SDXC/SDHC

### Accesorios provistos

Accesorios provistos	Correa p/hombro (1) <b>*Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Visor (1) <b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Micrófono estéreo (1) <b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Protector de viento (1) Kit de zapata para accesorios en frío (1) <b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Tapa de montura de lente (1) <b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Tabla de ajuste de montura-plano focal (1) <b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Lente de enfoque automático (1) <b>Sólo PXW-X400KF/PXW-X400KC:</b> Lente de enfoque manual (1) Guía de uso (1) Manual de operación (CD-ROM) (1) Módulo LAN inalámbrico USB (IFU-WLM3) (1)
----------------------	---

### Notas

\*1

Las dimensiones son aproximadas.

*2	Los tiempos de grabación/reproducción pueden variar en función de la codificación o la memoria.
*3	La función de enfoque automático estará disponible en 2016.
*4	ECS: Extended Clear Scan
*5	La función NFC estará disponible en 2016.

Productos relacionados



**LMD-A220**

Monitor LCD de gama alta Full HD, 22", rentable y ligero, para uso en estudio y en exteriores



**LMD-A220 v2.0**

Monitor LCD de gama alta Full HD, 22", rentable y ligero, para uso en estudio y en exteriores



**LMD-A170**

Monitor LCD de gama alta Full HD, 17", rentable y ligero, para uso en estudio y en exteriores



**LMD-A240 v2.0**

Monitor LCD de gama alta Full HD, 24", rentable y ligero, para uso en estudio y en exteriores



**LMD-B170**

Monitor LCD Full HD básico, liviano y rentable de 17" para uso versátil



**CBK-Z450UK**

Kit de actualización 4K para la videocámara PXW-X400



**LMD-A170 v2.0**

Monitor LCD de gama alta Full HD, 17", rentable y ligero, para uso en estudio y en exteriores



**LMD-A240**

Monitor LCD de gama alta Full HD, 24", rentable y ligero, para uso en estudio y en exteriores



**LMD-B240**

Monitor LCD Full HD básico, liviano y rentable de 24" para uso versátil

## Galería

