

## SCA-S30

Altavoces externos activos de alta calidad para usar con las cámaras IP de Sony.



### Overview

Los altavoces externos pueden ser una parte central de un sistema de vigilancia porque dan una respuesta inmediata ante incidentes. Se pueden usar para informar, advertir e incluso disuadir.

El SCA-S30 es un altavoz resistente con certificación IP para instalación externa. Posee una potente salida de 35 vatios desde su amplificador integrado para un audio nítido y de alta calidad.

Fácil de instalar, con la opción de montaje en poste o pared, el SCA-S30 posee certificación IP66 para uso externo.

### Features

#### **Altavoz activo**

Esta unidad independiente incluye un amplificador y altavoz de 35 vatios. Es fácil de instalar y operar, sin necesidad de amplificación externa.

#### **Salida de alta calidad**

Con una respuesta de amplia frecuencia y una salida de alto sonido (86dBspl/W), este es un altavoz muy efectivo para usar en exteriores.

#### **Instalación sencilla**

Al ser un altavoz de una sola pieza resulta fácil de instalar sin la

necesidad de un amplificador de audio adicional. La alimentación es de 24v CA para una conexión directa con las cámaras IP de Sony. El ángulo del altavoz se adapta ajustando o aflojando los tornillos.

## Diseño para uso externo

El SCA-S30 posee certificación IP66 y funciona en temperaturas de 0 a 50 °C. Es resistente al viento, vibraciones y otros factores externos. La carcasa externa del altavoz está hecha de material de alta durabilidad para resistir impactos.

## Related products



### SNC- VB635

Cámara tipo caja de 1080p/60 fps con sensor CMOS Exmor™ de 1/2" y tecnología IPELA ENGINE EX™ Serie V



### SNC- VB630

Cámara minidomo de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### SNC- VB600

Cámara minidomo de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### SNC- VM632R

Cámara IR resistente de exterior de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### SNC- VM602R

Cámara IR resistente de exterior de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### SNC- VM631

Cámara minidomo antivandálica de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### SNC- VM630

Cámara minidomo de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### SNC- VM601

Cámara minidomo antivandálica de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



## **SNC- VM600**

Cámara minidomo de  
720p/60 fps  
alimentada por IPELA  
ENGINE EX™ - Serie V

## Gallery

