


## File Server mode License for FM2

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



### Overview

La licencia de modo de servidor de archivos de FM2 (FSL, por sus términos en inglés) es una licencia opcional para File Manager2. La licencia habilita la interfaz de entrada y salida de archivos estándar de File Manager2 y puede ser utilizada por aplicaciones locales o en red (protocolo SMB).

Nota: Si desea utilizar la licencia FSL, primero, debe instalar el software File Manager2 y activar la licencia de File Manager2.

**Este producto es una clave de activación para software preinstalado.**

### Features

Habilita el modo de servidor de archivos de File Manager2

### Specifications

Consulte el manual de  
File Manager2

### Related products



## ODS-D280U

Unidad independiente de archivo en discos ópticos con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



## ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta altas velocidades de transferencia. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabación a 160 Mbps (con verificación activada). El rendimiento varía en base al tipo de cartucho.



## ODS-D55U

La unidad independiente de archivo en disco óptico (ODA) presenta velocidades de transferencia de 330 Mbps (lectura) y 210 Mbps (disco de grabación única) o 130 Mbps (disco regrabable)



## ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de archivo en discos ópticos para la librería escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



## ODS-L30M

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



## ODS-L60E

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



## ODS-L100E

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



## Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Disco de 300 GB\*, 600 GB, 1,2 TB y 1,5 TB (regrabable o de grabación única)  
 ODC300R, ODC300RE, ODC600R, ODC600RE, ODC1200RE, ODC1500R



## ODS-L10



## ODS-L100

Librería de 10 ranuras  
para archivo de disco  
óptico

## **D380U**

\* Comuníquese con  
su representante de  
ventas local para  
obtener más detalles.

## Gallery

