

## HXR-FMU128

Unidad de memoria flash de  
128 GB



### Overview

La unidad de memoria flash HXR-FMU128 es un grabador de memoria de estado sólido opcional diseñado para las videocámaras NEX-FS700E, NEX-FS100E, NEX-EA50E y HXR-NX5E que se acopla directamente y con facilidad al lateral derecho de la cámara. Incorpora una función de grabación híbrida que permite grabar en la unidad HXR-FMU128 y en una tarjeta de memoria al mismo tiempo. La unidad también ofrece tiempos de grabación extensos de hasta 10 horas con máxima calidad HD (28 Mbps) y 11 horas a 24 Mbps

#### **Grabación híbrida**

La unidad HXR-FMU128 puede grabar en simultáneo videos HD y combinar los formatos HD y SD. Además, ofrece copias de seguridad instantáneas, un rápido flujo de trabajo NLE (edición no lineal) y flexibilidad para grabar en exteriores.

#### **Instalación directa y sencilla**

La unidad HXR-FMU128 está diseñada exclusivamente para la videocámara HXR-NX5E, y se coloca directamente y con facilidad en la parte trasera de la cámara.

#### **Tiempo de grabación prolongado**

La unidad de memoria ofrece aproximadamente 10 horas de grabación continua en HD en modo de máxima calidad a 28 Mbps, y 11 horas a 24 Mbps. Esto resulta especialmente útil para camarógrafos de eventos sociales y corporativos que

buscan mayores tiempos de grabación.

## Specifications

General	
Capacidad	128 GB (Fat32)
Sistemas operativos compatibles	Windows XP SP3 (No compatible con Ediciones de 64 bits y Starter Edition) Windows Vista SP2 (no compatible con Starter Edition) Windows 7 Mac OS X (V10.4 o posterior)
Temperatura de funcionamiento	0-40°C (3-104°F)
Entradas/salidas	USB USB: USB 2.0 Mini-B (1 salida)
Requerimientos de alimentación	CC 5 V (alimentación suministrada por la cámara)
Consumo de energía	0,9 W (alimentación suministrada por la cámara)
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)	5,4 x 8,5 x 1,7cm (2,3 x 3,4 x 0,7 pulgadas)
Peso	80 g (2 oz)
Duración de la grabación	

2 canales PCM lineal	PS (28 Mbps): 10 horas, 0 minutos FX (24Mbps): 11 horas, 40 minutos FH (17Mbps): 15 horas, 30 minutos HQ (9Mbps): 26 horas, 10 minutos LP (5Mbps): 41 horas, 30 minutos
2 canales Dolby Digital	PS (28 Mbps): 10 horas, 35 minutos FX (24Mbps): 12 horas, 20 minutos FH (17Mbps): 16 horas, 20 minutos HQ (9Mbps): 29 horas, 50 minutos LP (5Mbps): 51 horas, 20 minutos
Definición estándar	Modo HQ: 32 horas, 40 minutos

## Gallery

