

## ODS-L30M

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



### Overview

#### **Librería escalable PetaSite de archivo en disco óptico**

El modelo ODS-L30M corresponde a una unidad de librería máster de 30 ranuras que conforma la base de la librería escalable PetaSite de archivo en discos ópticos (ODA) para aplicaciones de broadcast, posproducción, edición y escritorio. La unidad admite hasta dos unidades de archivo en discos ópticos Optical Disc Archive, un máximo de 30 cartuchos y un mecanismo robótico integrado en un chasis de 7U que puede instalarse en un rack de 19 pulgadas.

#### **Librería ampliable con hasta cinco unidades de expansión conectadas a la ODS-L30M**

Amplíe su librería con hasta cinco unidades de extensión. La unidad ODS-L30M conforma la base de la librería PetaSite de archivo en discos ópticos que se amplía fácilmente con las unidades de extensión ODS-L60E (unidad y cartucho) y ODS-L100E (solo cartucho). Se pueden conectar hasta cinco unidades de extensión a la unidad ODS-L30M para convertirla en una librería de 42U que ofrecerá un máximo de 535 cartuchos (aprox. 1,76 PB), dependiendo de las unidades de extensión que se utilicen.

#### **Ideal para el archivo exhaustivo y el archivo prácticamente en línea**

El sistema de Archivo en disco óptico de Sony es ideal para el archivo exhaustivo a muy largo plazo, como para los archivos de transmisiones en donde las cintas de datos no ofrecen seguridad ni cumplen la necesidad de archivo de grabación única a muy largo plazo. Ofrece archivo de segunda copia en un sitio remoto y es ideal para la continuidad de los negocios/recuperación ante desastres, copia de seguridad de producción y post producción, así como archivo de videos, películas e imágenes o archivos nacionales. El sistema también puede ser utilizado para clips de deportes y noticias que necesitan estar prácticamente en línea, así como para la exploración en línea y almacenamiento de clips proxy.

## **Un mundo de soluciones**

Encontrará soluciones ODA (Optical Disc Archive) de Sony en el trabajo en una amplia variedad de entornos donde es esencial tener acceso rápido y confiable a sus datos más valiosos, además de escalabilidad sin esfuerzos y atractivos costos de propiedad. ODA ofrece soluciones de archivo en siete industrias clave, desde la gestión de activos digitales multimedia hasta el cuidado de la salud, bancos, educación, y más.

Visite nuestra página de soluciones ODA o contáctenos ahora para conocer cómo las soluciones ODA pueden aumentar la rentabilidad de su negocio.

## Features

### **Librería escalable PetaSite de archivo en disco óptico**

La unidad ODS-L30M admite hasta dos unidades de archivo en discos ópticos, un máximo de 30 cartuchos y un mecanismo robótico integrado en un chasis de 7U que puede instalarse en un rack de 19 pulgadas.

### **Categorización por cartucho**

La unidad ODS-L30M puede contener hasta 30 cartuchos y

almacenar un máximo de 99 TB con 30 cartuchos ODC-3300R, y permite utilizar distintos cartuchos por categoría o usuario.

Librería ampliable con hasta cinco unidades de expansión conectadas a la ODS-L30M

## Administrador de archivos

La biblioteca PetaSite de archivo en disco óptico se conecta a una computadora servidor a través de Ethernet, mientras que las unidades de disco instaladas en la librería se conectan al servidor a través de canal de fibra. Una vez instalado el software de administración de archivos en el servidor, todas las operaciones se controlan con una interfaz de usuario basada en la web desde cada equipo cliente. Solo es necesario arrastrar y soltar para archivar y recuperar archivos; además, el usuario tiene la oportunidad de agregar metadatos de texto simples al guardar los archivos.

## Se integra fácilmente en la actual infraestructura de librería SAN

La aplicación HSM puede administrar las operaciones, permitiendo el funcionamiento automático en todos los cartuchos de disco óptico. El sistema PetaSite de archivo en disco óptico es una tecnología de archivos complementaria que puede coexistir con cualquier biblioteca de cintas de datos o LTO en una infraestructura SAN estándar. Ofrece una solución de archivo económica y duradera.

Related products



### Optical Disc Archive



### ODBK-103

\* Comuníquese con su representante de ventas local para



### ODBK-203

\* Comuníquese con su representante de ventas local para



### ODBK-202

\* Comuníquese con su representante de ventas local para

## Software (Driver)

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



obtener más detalles.

obtener más detalles.

obtener más detalles.

## ODBK-201

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## ODS-L60E

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## ODS-L100E

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Disco de 300 GB\*, 600 GB, 1,2 TB y 1,5 TB (regrabable o de grabación única)-br><br>ODC300R, ODC300RE, ODC600R, ODC600RE, ODC1200RE, ODC1500R



## ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de archivo en discos ópticos para la librería escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.

## Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Cartucho grabable de 3,3 TB ODC-3300R

## ODS-D280U

Unidad independiente de archivo en discos ópticos con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.

## ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta altas velocidades de transferencia. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabación a 160 Mbps (con verificación activada). El rendimiento varía en base al tipo de cartucho.



## **File Server mode License for FM2**

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## **ODS- D380U**

\* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

## Gallery

