

SNC-WR600

Cámara domo rápida de 720p/60
fps alimentada por IPELA
ENGINE EX™ - Serie W



Overview

Optimizada para aplicaciones de vigilancia importantes, con una frecuencia de cuadro de 60 p, análisis avanzado, velocidad de giro líder en el sector y un potente zoom óptico

La SNC-WR600 es una cámara domo en red de alta velocidad y alto rendimiento ideal para la vigilancia de grandes áreas en entornos interiores de suma importancia, como centros comerciales, bancos, casinos y logística.

El sensor CMOS Exmor™ sensible de alta resolución de la cámara se suma a la plataforma de procesamiento IPELA ENGINE PRO™ de última generación de Sony para ofrecer una calidad de imagen HD con potentes herramientas de análisis para ofrecer una videovigilancia más inteligente.

El rango dinámico extra amplio de 130 dB garantiza imágenes de video nítidas, incluso en entornos con malas condiciones de iluminación en los que otras cámaras tienen dificultades con extremos de luz y sombra en la misma escena. La alta frecuencia de cuadros de hasta 60 fps, el doble que las cámaras IP convencionales, permite a los operadores reconocer y evaluar al instante incidentes ocurridos en el material grabado con una precisión sin precedentes.

La SNC-WR600 permite un funcionamiento PTZ de 360°, con la máxima velocidad de giro del sector de 700°/s, lo que permite a los operadores regresar a zonas de interés con un único movimiento y sin interrupciones. El potente zoom óptico de 30x ofrece una amplia cobertura, además de la posibilidad de capturar primeros planos detallados sin perder claridad.

Diseñada para ofrecer un rendimiento confiable las 24 horas del día, la cámara funciona a temperaturas de entre -5°C y +50°C. Las imágenes se ven más claras gracias al modo de desempañado, que reduce la polución y la niebla, mientras que el estabilizador giroscópico de la imagen reduce el movimiento de la cámara causado por las vibraciones en condiciones ambientales desfavorables.

***El producto se muestra con la carcasa opcional.
No se incluye la carcasa (opcional).**

Features

Aprecia más detalles con la calidad HD

El sensor Exmor® CMOS captura detalladas y nítidas imágenes de vídeo HD (1280 x 720 60p), incluso en condiciones de iluminación baja.

Presentamos IPELA ENGINE PRO

Las cámaras de seguridad de la serie W de Sony incluyen la plataforma IPELA ENGINE PRO, basada en un potente procesador de señales IPELA ENGINE EX. Esto ofrece un rango dinámico de 130 dB a resolución Full HD, al tiempo que mantiene la máxima frecuencia de cuadro (hasta un máximo de 30 fps), o de 90dB a hasta 60 fps, y proporciona una gama única de características de la cámara. El XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction) garantiza imágenes claras en condiciones de escasa iluminación sin estela de movimiento, mientras que VE (Visibility Enhancer) optimiza dinámicamente la reproducción de brillo y

de color pixel a pixel. Las tecnologías de análisis de video se ofrecen con la función de análisis DEPA Advanced, detección facial y detección de manipulación, que pueden activar alarmas en función de las normas definidas por el usuario.

Captura movimiento de forma suave y fluida

Se pueden captar imágenes de video a una elevada frecuencia de cuadro de 60 fps, lo que permite realizar un análisis preciso al examinar el material grabado cuadro a cuadro. Es ideal para aplicaciones como casinos o bancos, donde es fundamental ver todo lo que ocurre con precisión.

Rendimiento de giro líder en el sector y potente zoom óptico de 30x

La velocidad de giro de 700°/s permite a la cámara girar rápidamente hacia otras áreas de interés en un único movimiento sin interrupciones. El potente zoom óptico de 30x permite una transición suave y rápida de objetos lejanos, desde un área de gran cobertura a primeros planos de gran alcance, sin sacrificar la claridad.

Procesamiento de imágenes con desempañado

La función de Procesamiento de imágenes con desempañado utiliza un sistema avanzado de procesamiento de imágenes para mejorar la imagen en caso de niebla, smog y otras condiciones de oscurecimiento, para que las imágenes sean tan nítidas como sea posible.

Mejores imágenes, de día y de noche

La función D/N (Día/Noche) real cambia automáticamente la cámara a modo Día o Noche, en función del nivel de iluminación ambiental.

Imágenes más uniformes y estables

La función de estabilización giroscópica de la imagen incorporada ofrece imágenes de video estables y sin borrosidad, incluso si la cámara está sometida a las vibraciones en

condiciones ambientales desfavorables.

Optimización de configuración rápida para ofrecer la calidad de imagen ideal en una gran variedad de situaciones

Una gran variedad de modos de imagen seleccionables optimiza los ajustes de la cámara a la mejor calidad de imagen en una amplia variedad de aplicaciones y entornos de iluminación.

Corrección de distorsión del plano focal

Compensa la distorsión de la imagen que genera el fenómeno de plano focal del sensor CMOS en una escena.

Calidad de grabación para adaptarse a su red

Selecciona los modos de compresión VBR (velocidad de bits variable) o CBR (tasa de bits constante) para disfrutar de una calidad de grabación óptima, dependiendo de las condiciones de la red IP.

Grabación automática en tarjeta de memoria

El almacenamiento local paralelo permite grabar automáticamente video y audio en una tarjeta SD/SDHC opcional para su análisis posterior. La función de grabación puede activarse en respuesta a un evento de alarma, ante un intento de manipulación con la cámara o en caso de pérdida temporal de la conexión de red.

Visualización con su smartphone

Acceda a la cámara de forma segura con un teléfono inteligente o una tableta (Android o iOS) para ver las imágenes a distancia y controlar las funciones de pan/tilt/zoom de la cámara.

Instalación rápida y sencilla

Instalación y mantenimiento asistidos por un mecanismo de desacoplamiento rápido que permite retirar la cámara del soporte al instante con sólo pulsar un botón. La configuración

de los ajustes de red es todavía más fácil con la aplicación suministrada de configuración de IP sencilla para SNC.

Compatible con ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

La compatibilidad con ONVIF simplifica la integración con una amplia variedad de plataformas y hardware VMS, que ofrecen funciones de transmisión de videos y control de la cámara. La especificación ONVIF (Open Network Video Interface Forum) define un protocolo común para el intercambio de información entre dispositivos de video en red, que incluye la detección automática de dispositivos y la transmisión de videos.

Specifications

Cámara

Sensor de imagen	Sensor Exmor CMOS de 1/3" de exploración progresiva
Número de píxeles efectivos	Aprox. 1,37 megapíxeles
Sistema de señal	NTSC/PAL (conmutable)
Sistema de sincronización	Sincronización interna
Iluminación mínima (50 IRE)	Color: 0,2 lx (F1.6, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) Blanco y negro: 0,015 lx (F1.6, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)

Iluminación mínima (30 IRE)	Color: 0,12 lx (F1.6, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) Blanco y negro: 0,009 lx (F1.6, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps)
Rango dinámico	Equivalente a 130 dB con tecnología View-DR
Relación señal/ruido (ganancia de 0 dB)	Más de 50 dB
Ganancia	Automático/Manual
Velocidad del obturador	De 1/1 s a 1/10.000 s
Control de exposición	Totalmente automática, prioridad de obturación, prioridad de iris, manual
Balance de blancos	ATW, ATW-PRO, interior, exterior, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual
Lente	Lente con zoom de enfoque automático

Zoom electrónico	Sí
Relación de zoom	Zoom óptico 30x Zoom digital 12x Zoom total 360x
Enfoque electrónico	Sí
Enfoque automático	Sí
Ángulo de visión horizontal	De 58,3° a 2,1°
Ángulo de visión vertical	De 34,8° a 1,2°
Distancia focal	f = de 4,3 mm a 129 mm
Número F	De F1.6 (gran angular) a F4.7 (telefoto)
Distancia mínima del objeto	300 mm
Ángulo de giro/tilt (electrónico)	Rotación sin fin de 360°/220°
Velocidad de giro	700 °/s (máx.)*1
Velocidad de inclinación	700 °/s (máx.)*1
Número de posiciones	

de preajuste	256
--------------	-----

Número de programas de visitas	5
--------------------------------	---

Características de la cámara

Función Día/Noche	Día/Noche real
-------------------	----------------

Modo de rotación automática	Sí
-----------------------------	----

Wide-D	View-DR
--------	---------

Corrección de tonos	Mejorador de visibilidad
---------------------	--------------------------

Procesamiento de imágenes con desempañado	Sí
---	----

Compensación de brillo	Sí
------------------------	----

Reducción de ruido	XDNR
--------------------	------

Estabilizador de imagen	Electrónico
-------------------------	-------------

Modo imagen	Sí
-------------	----

Enmascaramiento de zona privada	24
---------------------------------	----

(número)	
Enmascaramiento de zona privada (forma)	Cuadrilátero
Enmascaramiento de zona privada (color/efecto)	14 colores opacos (negro, blanco, rojo, verde, azul, cian, amarillo, magenta, gris [6 escalas]), mosaico
Almacenamiento local paralelo	Sí
Compatibilidad con servicios en nube	Sí
Alerta de voz	Sí
Sobreimprimir número	3 posiciones independientes para caracteres (códec, fecha y hora, evento, texto [máx. 64 caracteres]), 1 posición independiente para logotipo
Sobreimprimir idioma	Inglés
Idioma del menú	Inglés, japonés, chino (simplificado), chino (tradicional), francés, español, alemán, italiano, coreano, portugués, ruso, árabe, hindi, vietnamita, tailandés, turco, polaco

Visor de smartphone Sí

Video

Resolución 1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576,
720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x
360, 352 x 288, 320 x 184 (H.264,
JPEG)

Formato de
compresión H.264 (perfil alto/principal/básico),
JPEG

Velocidad de cuadros
máxima H.264: 60 fps (1280 x 720)
JPEG: 60 fps (1280 x 720)

Modo control de
velocidad de bits CBR/VBR (seleccionable)

Ajustes del rango de
velocidad de bit De 64 Kbps a 32 Mbps

Control adaptativo de
velocidad H.264:

Control de ancho de
banda JPEG

Transmisión
simultánea de varias
señales Sí (3)

Número de clientes 20

Análisis inteligente de audio y video

Arquitectura de análisis	DEPA Advanced
Detección inteligente de movimiento	Sí
Detección facial	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Análisis de escenas	Cruce, intruso, detección de objeto abandonado, detección de objeto ausente

Audio

Formato de compresión	G.711/G.726/AAC (16 kHz, 48 kHz)
-----------------------	----------------------------------

Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows XP (32 bits) Professional Edition Windows Vista (32 bits) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional Edition
-------------------	--

	Windows 8 Pro (32/64 bits) Windows 8.1 Pro (32/64 bits)
Procesador	Intel Core i7 2,8 GHz o superior
Memoria	2 GB o más
Explorador web	Microsoft Internet Explorer Ver. 7.0, Ver. 8.0, Ver. 9.0, Ver. 10.0, Ver. 11.0 Firefox Ver. 19.02 (solo con el visor Plug-in Free) Safari versión 5.1 (solo con el visor Plug-in Free) Google Chrome Ver. 25.0 (solo con el visor Plug-in Free)
Kit de herramientas SNC	Sí
Kit de herramientas SNC para dispositivos móviles	Sí

Red

Protocolos	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP mediante TCP, RTSP mediante HTTP, SMTP, IPv6, HTTPS, FTP (cliente), SNMP (v1,
------------	--

v2c, v3), SSL
 *Compatible con SSM (Source Specific Multicast).

Número de dirección IP/dirección Mac	1
QoS (Calidad de servicio)	DSCP
Compatibilidad de transmisión de múltiples señales de video	Sí
Conforme con ONVIF	Profile S, Profile T
Autenticación	IEEE802.1X

Interfaz

Salida de video analógica	BNC x1, 1.0 Vp-p, 75 Ω, asimétrica, sinc. negativa 480 líneas de TV
Entrada de micrófono	Mini conector (monoaural), MIC IN/LINE IN: 2,5 VCC alimentación externa
Entrada de línea	Mini conector (monoaural) Miniconector (monoaural), Nivel

Salida de línea	máximo de salida: 1 Vrms
Puerto de red	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Entrada de alarma (entrada de sensor)	x4, contacto de apertura, contacto de cierre
Salida de alarma	x2, 24 V CA/CC, 1 A (salidas de relé mecánicas aisladas eléctricamente de la cámara)
Interfaz serie	RS-422/RS-485 (protocolo PELCO D)
Ranuras para tarjetas	SD x 1
Tipo de tarjeta SD confirmada	Máx. 64 GB

General

Requerimientos de alimentación	Cumple con IEEE802.3at (sistema HPoE), 24 V CA, 12 V CC
Consumo de energía	25,0 W máx.
Temperatura de funcionamiento	De -5°C a +50°C De 23°F a 122°F
Temperatura de inicio en frío	De 0°C a +50°C De 32°F a 122°F

Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60°C De -4°F a 140°F
Humedad de funcionamiento	De 20% a 80%
Humedad de almacenamiento	De 20 % a 95 %
Medidas *2	φ146,3 x 204,5 mm φ5 7/8 pulgadas x 8 1/8 pulgadas
Peso	Aprox. 1,7 kg 3 lb 12 oz
Material externo	Carcasa de la base: PC+ABS Carcasa de la cámara: PC+ABS Carcasa lateral: PC+ABS
Color externo	Carcasa de la base: 4.4BG 8.4/0.2 Carcasa de la cámara: 3.9PB 0.3/1.0 Carcasa lateral: 3.9PB 0.3/1.0
Normas de seguridad	Estándar técnico JATE (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Clase A), FCC (Clase A), IC (Clase A) Emisión: EN55022 (Clase A) + EN50130-4 Inmunidad: EN55022 (Clase A) +

EN55024
 Emisión: AS/NZS CISPR22 (Clase A)
 KCC
 EMC-TR

Accesorios provistos	<p>CD-ROM (programas suministrados) (1) Manual de instalación (1) Unidad de techo (1) Soporte de techo (1) Tornillos de sujeción (M4 × 10) (3) Conector de alimentación de 3 pines (1) Cable BNC (1) Cable I/O (1) Plantilla (1) Abrazadera de cable (1) Tornillos de sujeción de la abrazadera de cable (M2.6 × 8, tornillo autoperforante) (2)</p>
----------------------	--

Accesorios opcionales	<p>YT-LD124C (cubierta de domo transparente) YT-LD124S (cubierta de domo tintada) YT-ICB630 (soporte para suspensión en el techo)</p>
-----------------------	---

Notas

*1

Disponible cuando el modo de preajuste está activado.

*2

Las dimensiones son aproximadas.

Gallery

