

UNI-ID7T3

Gabinete empotrado para
cámaras con vidrio polarizado



Overview

Gabinete de montaje en techo empotrado y polarizado para cámaras de seguridad tipo domo

El gabinete de montaje en techo empotrado de 7 pulgadas de diámetro se utiliza para la serie SNC-RX, y para las cámaras SNC-RZ25N, RZ30N y RZ50N. Incluye cubierta tipo domo polarizada y anillo de ajuste de blanco. Sin accesorios electrónicos. Cableado de interfaz (Ethernet, sensor, Entrada/Salida, alimentación suministrada por el usuario).

Antirresplandor

Cubierta inferior tipo domo de policarbonato polarizado de 7 pulgadas de diámetro.

Features

Discreto

Anillo de ajuste blanco.

Montaje en techo

Superficie de metal con clasificación Plenum.

Gallery

