

UNI-OSL7C2

Cubierta exterior antivandálica transparente de 7 pulgadas de montaje en superficie con calentador/ventilador para las cámaras PTZ de las series SNC-RH124, SNC-RS44/46, SNC-RX, SNC-ER/EP y SNC-ZR/ZP, de 24V de CA



Overview

Gabinete de montaje en superficie antivandálico para exteriores con calentador/ventilador controlado termostáticamente

La carcasa robusta antivandálica de 7" para montaje en superficie ofrece versatilidad y protección de la cámara en un tamaño reducido. Estas carcasas para montaje en superficie exterior se pueden instalar orientadas hacia abajo o hacia arriba. La carcasa está disponible con un domo transparente. Requiere 24V de CA para el calentador.

Cubierta transparente tipo domo

Policarbonato de 7 pulgadas.

Features

Carcasa de montaje en superficie antivandálica para exteriores

Domo inferior de policarbonato transparente de 7 pulgadas.

Incluye calentador y ventilador con control por termostato

Entrada de 24V de CA.

Gallery

