

## YT-LD600S

Cubierta de domo polarizada para las cámaras minidomo de la serie SNC



### Overview

**Compatible con las cámaras SNC-EM630, SNC-EM600, SNC-VM630, SNC-VM600 y SNC-VM600B**

La cubierta de domo polarizada YT-LD600S para las cámaras minidomo tiene una transmitancia espectral del 38%. Cuenta con una temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C.

#### **Diseño ligero**

Pesa aproximadamente 40g.

#### **Proporciona una vigilancia discreta**

Vidrio polarizado con una transmitancia espectral del 38%.

### Features

**Funciona con las cámaras minidomo HD de la serie SNC**

Compatible con las cámaras SNC-EM630, SNC-EM600, SNC-VM630, SNC-VM600 y SNC-VM600B.

#### **Fácil de instalar**

Cubierta de domo fácil de instalar a la carcasa de la cámara domo.

## Gallery

