

## HDLA-1505/B

Adaptador HD de óptica de estudio



### Overview

El HDLA-1505/B permite utilizar la cámara HD portátil HDC-1500 o la cámara SuperMotion HDC-3300 con amplios lentes de estudio o de unidades móviles y con visores LCD. A diferencia de otros kits más tradicionales para lentes, el HDLA-1505/B incorpora un mecanismo muy sencillo y sin cables para cambiar rápidamente del modo portátil al trípode.

#### Nota

El HDLA-1505/B tiene un acabado en gris oscuro, el mismo que el de la cámara portátil HDC-1500. Si lo desea, también puede adquirir una versión del HDLA-1505 en un tono claro.

### **Acoplamiento rápido de una acción**

La cámara se puede encajar rápida y fácilmente en el adaptador. Este exclusivo mecanismo permite montar y desmontar la HDC-1500 sin necesidad de desinstalar el lente de estudio.

### **Montaje rápido para cabezas de cámaras portátiles**

Para favorecer el manejo del equipo en estudio o en unidades móviles, el adaptador de lente de estudio está diseñado para que la cámara se pueda cambiar del modo portátil al trípode en pocos segundos.

### **Operación sin cables con todas las conexiones incluidas en la zapata de anclaje**

A través de un nuevo mecanismo de interbloqueo, las señales de alimentación, video y control se transmiten directamente desde la HDC-1500 al HDLA-1505/B, sin necesidad de un cableado adicional.

Tenga en cuenta que el visor HDVF-C730W requiere una conexión de los cables convencional.

### **Alimentación de teleprompter incorporada.**

El adaptador de lente de estudio puede suministrar a su vez corriente (200-240 V CA) cuando se usa conjuntamente con la unidad de control de cámara HDCU-1000.

### **Las mismas prestaciones que en cámaras no compactas.**

Todas las opciones de control y funciones habituales en las cámaras no compactas están incluidas en esta unidad.

### **Compatible con el visor LCD en color HDVF-C730W**

La HDLA-1505 se ha diseñado especialmente para poder montar el HDVF-C730W en la parte posterior de la cámara. El visor de tubo de 7", HDVF-700A, no puede utilizarse con este adaptador de lente

## Features

### **Nuevo diseño discreto con posición de visor más cerca de la base**

### **Mecanismo de acoplamiento directo**

## Related products



### **HDCU-**

## 5000

Unidad de control de  
cámara (CCU) para  
cámaras de sistema  
HDC-5500 y HDC-  
3500/3100

## Gallery

