

HXCE-FB70

Unidad de extensión de alimentación para la cámara HXC-D70 y videocámaras PMW-320/350/500



Descripción general

Amplía la conexión de fibra de 250 m a 10 km

El HXCE-FB70 es un módulo de extensión para la conexión de fibra entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70. Recibe alimentación a través de fibra desde la HXCU-FB70. Luego se conecta al adaptador CA-FB70 a través de un cable de fibra monomodo. En este caso, puede ampliar la distancia de extensión de 250 m a 250 m + 10 km si el CA-FB70 recibe alimentación local. El módulo HXCE-FB70 está diseñado para funcionar con la cámara HXC-D70 y las videocámaras PMW-320/350/400/500.

Calidad de imagen Full HD y conexión para todas las señales

El HXCE-FB70 ofrece imágenes de excelente calidad además de integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento a todas las señales (Tally, Intercom, Video Return y Prompter) en Full HD.

Atributos

Conexión de fibra óptica

El HXCE-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una sencilla integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

Conexión para todas las señales

El módulo HXCE-FB70 ofrece una integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento con todas las señales (Tally, Intercom, Video Return y Prompter) en Full HD.

Diseño muy compacto y liviano

La compacta unidad facilita su colocación en cualquier espacio disponible cercano al evento, a la vez que pasa desapercibida. Es fácil de transportar, gracias a su asa que permite colocarla y configurarla rápidamente.

Funciona con el adaptador CA-FB70 y la unidad HXCU-FB70 para ofrecer una mayor flexibilidad

El módulo HXCE-FB70 puede colocarse entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a las videocámaras PMW-320/350/500, o bien cuando se requiere una transmisión de señal de larga distancia entre el CA-FB20 y la HXCU-FB70.

Opciones de conectores

El HXCE-FB70 se suministra con dos conectores CON DUO ópticos de fábrica. Es posible adoptar conectores tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC02 con los modelos HXCU-FB70 / HXCE-FB70, o el kit de conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC01 con los modelos CA-FB70 / HXCE-FB70.

Productos
relacionados



HXC-P70

Cámara de sistema compacta y asequible Full HD/SD con tres sensores CMOS Exmor de 2/3" y conexión directa por cable de fibra óptica

HXC-FB80

Cámara de estudio HD a color con tres sensores CMOS Exmor™ de 2/3"

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Exportar PDF : septiembre 16 2026