

PWS-100PR1

Estación de trabajo de control de producción



Descripción general

Ofrece control operativo en vivo de la PWS-4400 en 4K y en HD

La PWS-100PR1 es una estación de trabajo de control de producción de 1 unidad para controlar la unidad de almacenamiento audiovisual multipuerto 4K/HD PWS-4400 para operaciones en vivo. Incluye el software de control de producción PWA-PRC1 preinstalado y la tarjeta de entrada de video necesaria para este tipo de operación. Se puede incorporar un monitor de pantalla táctil opcional para mejorar aún más la experiencia operativa. El sistema incluye una serie de variaciones de pantalla, como los modos de pantalla dividida, lista de reproducción, gestión de clips y de corte. Con la PWS-4400, la unidad ofrece pleno control de innovadores flujos de trabajo 4K y HD para facilitar la producción de sorprendente contenidos de acción en vivo y destacados.

Control de la PWS-4400

La PWS-100PR1 permite el control operativo en vivo de la PWS-4400. Se puede conectar el dispositivo de control USB PWSK-4403 para operar la cámara lenta en vivo y un monitor de pantalla táctil opcional.

Flexibilidad operativa

Con la PWS-4400, la unidad ofrece pleno control de innovadores flujos de trabajo 4K y HD.

Entradas/salidas multipuerto

La PWS-100PR1 está equipada con dos tarjetas gráficas para monitorear hasta 6 entradas hacia la PWS-4400 (cuando se utiliza la PWS-4400 en HD). Además, la PWS-100PR1 tiene seis puertos USB 3.0 para conectar HDD USB (unidades de disco duro), y dos RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX), un puerto HDMI y un conector DisplayPort V1.1a para una pantalla.

Características

Flexibilidad operativa

La PWS-100PR1 ofrece flexibilidad operativa para controlar la producción en vivo, con una serie de variaciones de pantalla, como los modos de pantalla dividida, lista de reproducción, gestión de clips y de corte.

Opciones de operación con pantalla y submonitor

La PWS-100PR1 funciona perfectamente con un monitor de pantalla táctil. También se puede utilizar sin monitor, solo desde un pequeño monitor LCD de menú acoplado a un controlador PWSK-4403. Para mayor flexibilidad de la PWS-100PR1, se pueden conectar hasta dos PWSK-4403 con dos monitores LCD, además de un monitor de pantalla táctil.

Poco tiempo de inicio

El inicio de la PWS-100PR1 demora menos de un minuto, lo que permite la operatividad más rápida posible.

Productos
relacionados



PWS-4400

Unidad de almacenamiento
AV multipuerto 4K/HD

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.