

## AC-DN10A

Cargador/adaptador de CA



### Overview

- Cargador/adaptador de CA compacto y liviano
- Alimentación de CC máxima de 100 W
- Mecanismo de instalación de montura V para agregarlo directamente a videocámaras compatibles
- Salida XLR de 4 pines para alimentar otros equipos

### Specifications

#### General

Requerimientos de alimentación	CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	130 VA o menos
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Peso aprox.	810 g (1 lb 14 oz)
Dimensiones (ancho / alto / profundidad)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 pulgadas)

## Salida

Potencia de salida (CC) 100 W (máx.)

Tensión de salida (CC) 16,7 V

Corriente de salida (CC) 6 A (máx.)  
Sin embargo, para temperaturas que abarcan entre 35 °C y 45 °C (de 95 °F a 113 °F), la corriente de salida máxima es la siguiente:  
Hasta 40 °C (104 °F): 5 A (máx.)  
Hasta 45 °C (113 °F): 4 A (máx.)

Terminal de salida (CC) Conector cuadrado de 5 pines

Conector XLR de 4 pines 16,7 V, 6 A (máx.)

Terminal de salida (CC) Conector cuadrado de 5 pines  
16,8 V, 5 A/3 A  
14,2 V, 5,7 A

## Accesorios suministrados

Manual de instrucciones (1)  
Accesorio opcional  
Cable de alimentación de CC



## Gallery

