

BC-U1A

Adaptador de CA/cargador para baterías de iones de litio BP-U90/U60/U60T/U30



Overview

Carga una batería BP-U90/U60/U60T/U30

El cargador de batería BC-U1A carga a alta velocidad una batería compacta de iones de litio BP-U90, BP-U60/U60T o BP-U30.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC

El cargador BC-U1A también cuenta con un cable de alimentación de CC de 12 V que conecta la videocámara directamente a la red eléctrica.

Diseño compacto que facilita su uso

El cargador BC-U1A pesa solo 340 g (12 oz) y mide (An. x Al. x Prof.) 128 x 45 x 98 mm (5 1/8 x 1 13/16 x 3 7/8 pulgadas).

NOTA: El cargador BC-U1A cumple con el estándar de seguridad IEC62368-1.

Specifications

General

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Requerimientos de alimentación | CA 100V~240V 50/60 Hz |
|--------------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------|------|
| Consumo de energía | 46 W |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentación de CC | [36 W] 12 V / 3,0 A |
| Tensión de carga | 16,4 V |
| Medidas (An. x Al. x Prof.) | 128 x 45 x 98 mm |
| Peso | 340 (g) |
| Temperatura de funcionamiento | [Alimentación de CC] -5°C~+45°C [Carga] 0°C~+45°C |

Tiempo aproximado de carga

| | |
|--------|-------------|
| BP-U90 | 190 minutos |
| BP-U60 | 150 minutos |
| BP-U30 | 130 minutos |

Accesorios provistos

| | |
|----------------------|--|
| Accesorios provistos | Manual de instrucciones Folleto de garantía |
|----------------------|--|

Related products



PXW-FS7M2



PXW-FS5

Capture y grabe con la



PXW-FS5M2



PXW-Z190

Videocámara de mano

Videocámara XDCAM con sensor CMOS Exmor 4K Super de 35 mm con filtro ND variable, montura E (palanca de bloqueo) y grabación en formatos RAW 4K/2K y XAVC



PXW-FS7

Videocámara XDCAM con sensor CMOS Exmor 4K Super de 35 mm, sistema de lentes con montura α y opciones de grabación en formato RAW 4K/2K y XAVC

cámara de mano Super 35



MCX-500

Productor en Vivo Multicámara

Videocámara de mano Super35 "Grab and shoot" con un nuevo e increíble aspecto creativo, resolución 4K a 120 fps, HFR y HDR, sistema de lente de montura α , filtro ND variable, grabación RAW 4K/2K y XAVC

4K con tres nuevos sensores CMOS de 1/3", capacidad de grabación 4K 50p/60p*, lente zoom 25x y AF Avanzado con Detección de Rostros

Gallery

