

## DWA-F01D

Adaptador inalámbrico digital para el sistema DWX



### Overview

El DWA-F01D es un adaptador ampliable para receptores inalámbricos digitales, diseñado para que quepa en la maleta de transporte del switcher, para aplicaciones ENG/EFP que requieren que se manejen mediante el panel superior y para contar con la opción de una batería independiente. La unidad también ofrece audio digital DWX para videocámaras que no tienen la funcionalidad de una ranura integrada.

### Features

#### **Optimizado para uso con panel superior**

El DWA-F01D se puede utilizar como un receptor digital independiente de dos canales con el DWR-S01D, DWR-S02D o DWR-S01D y como un receptor analógico independiente de un canal con el WRR-855S.

#### **Salidas de audio flexibles en paralelo de tres vías**

Las salidas de audio en paralelo de tres vías otorgan a los técnicos de sonido la flexibilidad de gestionar todo in situ. Se puede utilizar la salida analógica XLR para las videocámaras o los mezcladores de audio portátiles, la salida digital BNC (AES3id) para las grabadoras de audio portátiles con entradas digitales AES3id o transmisiones AES3id a larga distancia, y la salida analógica mini-jack para las grabadoras PCM y los DSLR. Las salidas simultáneas permiten un flujo de trabajo sencillo,

cómodo y redundante, por ejemplo, utilizando el XLR para mezclar, el AES3id para grabar múltiples pistas y el mini jack para copias de resguardo.

(El conector mini-jack puede seleccionarse para el control del auricular o el nivel de salida del micrófono).

### Opciones de alimentación de tres vías

La alimentación de tres vías permite a los técnicos de sonido adaptarse a cualquier situación in situ. Elija la batería opcional InfoLITHIUM L para un uso independiente. Elija la entrada de CC de 4 pines Hirose para operar la cámara con montura, con CC suministrada desde la batería de la cámara. Para su uso con la maleta de transporte del mezclador, se puede conseguir una gestión centralizada mediante el conector de 4 pines Hirose o BP. Para la alimentación de CA puede utilizar un cargador de batería InfoLITHIUM como adaptador de CA o utilizar un adaptador de CA convencional con el conector BP.

## Specifications

### Sección de audio

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | XLR-3-32 (macho) (x2)                                  |
|                  | Nivel de salida de referencia: -58 dBu                 |
|                  | Nivel de salida de referencia: -52 dBu                 |
| Salida analógica | Impedancia de salida: 150 Ω o menos                    |
|                  | Conector o3,5 mm TRS (NIVEL DE MICRÓFONO seleccionado) |
|                  | Nivel de salida de referencia: -36                     |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Salida digital | dBFS/-20 dBFS (conmutable)<br>Impedancia de salida: 75 Ω<br>BNC-R |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|

---

## Otro equipamiento

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida de auriculares | Nivel de salida: 50 mW (a 16 Ω de carga, T.H.D = 1 %)<br>Mini conector estéreo de 3,5 mm (5/32 pulgadas) (AURICULARES seleccionados) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sincronización por palabras | Impedancia de entrada: 75 Ω<br>Conector de entrada: BNC-R<br>Sincronización por palabras externa: 32 kHz a 96 kHz |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## General

|                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos de alimentación | Batería InfoLITHIUM L (opcional):<br>Conector de CC<br>De 6 VCC a 8,4 VCC (7,2 VCC nominal)<br>Entrada CC de 4 pines<br>10 VCC a 17 VCC (12 VCC nominal) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Aprox. 5 horas

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de funcionamiento de la batería   | (Temperatura ambiente de 25 °C (77 °F), batería de Litio Sony NP-F570 completamente cargada, SALIDA 1/2 sin usar, DWR-S01D CH1/CH2 ENCENDIDO, función de control remoto inalámbrico APAGADA, botón automático para pantalla configurado en DIMMER AUTOMÁTICO) |
| Temperatura de funcionamiento            | De 32°F a 122°F<br>De 0°C a 50°C                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | De -4°F a +140°F<br>De -20 °C a 60 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Medidas *[1]                             | 5 5/8 x 5 x 1 9/16 pulgadas<br>142 x 125 x 39 mm<br>(An. x Al. x Prof.)                                                                                                                                                                                       |
| Peso                                     | Aprox. 400 g (excluye receptor y batería)<br>Aprox. 14 oz (excluye receptor y batería)                                                                                                                                                                        |
|                                          | Folleto de garantía (1)<br>Manual de instrucciones (1)                                                                                                                                                                                                        |

Accesorios provistos

Cable de alimentación CC  
(para conector de 4 pines)  
(1)  
CD-ROM (1)  
Estuche de transporte  
blando LCS-G1BP

## Notas

Nota

\*[1] Las medidas son aproximadas.

## Related products



### **URX-S03D**

Receptor de ranura de  
dos canales serie  
UWP-D



### **DWR- S02DN**

Receptor inalámbrico  
digital



### **DWR-S03D**

Receptor inalámbrico  
digital de 2 canales  
para ranura serie DWX  
Gen 3

## Gallery

