

## ECM-FT5BC

Micrófono lavalier de condensador Electret plano con conector de 4 pines



### Overview

#### **Micrófono lavalier plano omnidireccional para utilizar con los sistemas inalámbricos series DWX y WL-800**

El ECM-FT5BC es un micrófono lavalier de condensador Electret plano y fácil de ocultar que ofrece una excelente reproducción del sonido en una unidad pequeña y elegante. El ECM-FT5BC viene provisto de un conector de 4 pines de Sony (SMC9-4P) para utilizar con los sistemas inalámbricos series DWX y WL-800. Además, es resistente al agua e incluye accesorios de gran utilidad, como un clip de corbata, un elemento adhesivo para su colocación y protector de viento. Esto lo hace ideal para una gran variedad de aplicaciones que exigen un sistema de micrófonos discreto.

#### **Para utilizar con los sistemas inalámbricos de las series DWX y WL-800.**

Conector de 4 pines (SMC9-4P) de Sony.

#### **Estructura plana minúscula**

Delgado perfil de 4,9 mm.

#### **Calidad profesional de reproducción de sonido**

Respuesta en frecuencia de 40 Hz a 20 kHz

#### **Diseño resistente**

Estructura metálica y pantalla resistente al agua.

## **Clip de corbata y adhesivo de montaje**

Para sujetar a la ropa.

## Features

### **Su diseño plano lo hace fácil de ocultar**

El delgado perfil de solo 4,9 mm del minúsculo ECM-FT5BC está diseñado para que se pueda ocultar fácilmente bajo la ropa, y su elegante diseño ayuda a evitar el ruido procedente de las prendas.

### **La estructura metálica resistente bloquea las interferencias**

La estructura metálica del ECM-FT5BC exclusiva de Sony proporciona una mayor resistencia y una calidad de audio mejorada al bloquear las vibraciones y la resonancia. Otra de las ventajas de la estructura metálica es que protege el micrófono, al bloquear la interferencia de los ruidos de RF.

### **Calidad profesional de reproducción de sonido**

El ECM-FT5BC tiene una respuesta en frecuencia de 40 Hz a 20 kHz, una sensibilidad de -43 dB y un nivel de ruido inherente inferior a 26 dB SPL.

### **Diseño resistente al agua**

Una pantalla antihumedad protege la apertura del micrófono y evita en gran parte la entrada de sudor y humedad.

### **Conector de 4 pines**

El ECM-FT5BC se suministra con un conector de 4 pines de Sony (SMC9-4P) para utilizar con los sistemas inalámbricos de las series DWX y WL-800.

### **Clip de corbata y elemento adhesivo de montaje que se sujeta a la ropa**

Un clip de corbata fija el micrófono a la ropa, ya sea en un

bolsillo, ojal u otras partes de las prendas. Un elemento adhesivo de montaje fija el micrófono directamente a la superficie de la tela.

### **Protector de viento**

Se utiliza un pequeño protector de viento para suprimir el ruido del viento fuerte.

### **Estuche de transporte**

El estuche suministrado se puede utilizar para el ECM-FT5BC y sus accesorios.

## Gallery

