

## UNI-ONS7C1W

Carcasa preparada para uso inalámbrico tipo domo polarizado para exterior de montaje colgante



### Overview

#### **Carcasa de cámara domo exterior inalámbrica con calentador para las cámaras domo serie SNC-RZ**

La UNI-ONS7C1W inalámbrica de 7 pulgadas de Sony (burbuja transparente) está diseñada para ofrecer protección adicional para las cámaras domo serie SNC-RZ. La estructura superior de la carcasa está hecha de plástico resistente, es retardante de llama y tiene protección UV, lo que la convierte en una excelente opción para instalaciones en exteriores y ubicaciones de alto riesgo. La carcasa está diseñada para una vigilancia discreta, con un domo inferior transparente que permite una transmisión máxima de luz. Incluye un cable de antena inalámbrica preinstalado que, al usarse con una tarjeta inalámbrica y una antena compatibles (vendidas por separado), extiende el rango inalámbrico de la cámara de red y permite además transmitir videos a una milla de distancia. Un sistema de calentador y ventilador integrado protege la cámara en condiciones de baja temperatura y evita que la burbuja interior se empañe en condiciones de humedad alta.

#### **Temperaturas extremas**

La unidad está equipada con un ventilador de entrada de 24 V CA, que utilizará tensión continua de 1,4 W. Un calefactor controlado por termostato de 25 W se encenderá al alcanzar los 50°F (10°C) y se apagará al alcanzar los 77°F (25°C).

Funcionamiento continuo durante las 24 horas para lograr un

calentamiento eficaz y evitar condensaciones.

## Features

La estructura superior de la carcasa de 7 pulgadas (177,8 mm) está hecha de plástico y tiene clasificación 94 VO de dispersión de llama. La carcasa del domo está construida de un policarbonato termoplástico ópticamente transparente moldeado por inyección de 0,118" (3 mm) de espesor.

Incluye un cable de antena inalámbrica preinstalado que funciona con la tarjeta inalámbrica SNCA-CFW1 o SNCA-CFW5 y la antena SNCA-AN1 (se venden por separado).

Entrada externa de 24 VCA, y 12 VCC regulados para la cámara.

Diseñado para las cámaras domo serie SNC-RZ con rápido acople de conexión NPT de 5,5"

## Gallery

