

## YT-LD601S

Cubierta de domo polarizada para las cámaras minidomo antivandálicas de la serie SNC



### Overview

**Compatible con las cámaras SNC-EM631, SNC-EM601, SNC-VM631, SNC-VM601 y SNC-VM601B**

La cubierta de domo polarizada YT-LD601S para las cámaras minidomo antivandálicas tiene una transmitancia espectral del 36%. Cuenta con una temperatura de funcionamiento de 0 °C a +50 °C.

#### **Diseño ligero**

Pesa aproximadamente 70 g.

#### **Proporciona una vigilancia discreta**

Vidrio polarizado con una transmitancia espectral del 36%.

### Features

#### **Funciona con las cámaras minidomo antivandálicas HD de la serie SNC**

Compatible con las cámaras SNC-EM631, SNC-EM601, SNC-VM631, SNC-VM601 y SNC-VM601B.

#### **Fácil de instalar**

Cubierta de domo fácil de instalar a la carcasa de la cámara domo.

## Gallery

