

## BC-L90

Cargador de batería de alta velocidad para las baterías BP-FL75 y las baterías de montaje en V



### Overview

#### **Dos veces más rápido que un cargador de batería normal**

El BC-L90 es un cargador de batería de 2 ranuras que proporciona tiempos de carga rápidos para la batería de olivino BP-FL75. La innovadora batería BP-FL75 utiliza olivino, fosfato de litio-hierro, en lugar de los convencionales cátodos de iones de litio. El resultado es un aumento sustancial en los ciclos de carga y descarga en comparación con las baterías Sony anteriores. La BP-FL75 ofrece perfecta integración con las cámaras PMW-F55 y PMW-F5. La BP-FL75 alcanza su carga completa de 75 Wh de capacidad en 70 minutos, proporcionando más de 1 hora de funcionamiento de la PMW-F55 y la PMW-F5 al trabajar con la grabadora AXS-R5.

Compatible con otras baterías de montaje en V de Sony

El BC-L90 también ofrece tiempo de carga normal para las baterías de montaje en V de Sony, lo que aumenta la versatilidad del cargador.

### Features

#### **Dos veces más rápido que un cargador de batería normal**

El BC-L90 es un cargador de batería de 2 ranuras que

proporciona tiempos de carga rápidos para la batería de olivino BP-FL75. La innovadora batería BP-FL75 utiliza olivino, fosfato de litio-hierro, en lugar de los convencionales cátodos de iones de litio. El resultado es un aumento sustancial en los ciclos de carga y descarga en comparación con las baterías Sony anteriores. Alcanza su carga completa de 75 Wh de capacidad en 70 minutos.

### **Integración con las cámaras PMW-F55 y PMW-F5**

La batería BP-FL75 tiene la misma altura que las cámaras PMW-F55 y PMW-F5, dándole a la cámara y la batería un aspecto ergonómico que ofrece facilidad de uso. Totalmente cargada, la batería BP-FL75 ofrece más de una hora de funcionamiento de las cámaras PMW-F55 y PMW-F5 con el grabador AXS-R5.

### **Compatible con otras baterías de montaje en V de Sony**

El BC-L90 ofrece tiempo de carga normal para las baterías de montaje en V de Sony, lo que aumenta la versatilidad del cargador.

### **Conector de salida de CC XLR de 4 pines**

El BC-L90 posee un conector XLR de 4 pines que puede utilizarse como adaptador de CA para alimentar (16,8 V, máx. 6 A) otros equipos portátiles (no al mismo tiempo que se carga la batería)

## Gallery

