

## F-115B

Micrófono dinámico ideal en condiciones meteorológicas desfavorables



### Overview

- \* Ideal para la grabación de sonido, especialmente en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia o fuerte viento, gracias a su protector de viento hidrorrepelente de doble capa.
- \* Una goma especial en el centro del micrófono reduce los golpes y las vibraciones.
- \* El cable del micrófono, conectado directamente, es resistente al agua, limitando el deterioro de sus componentes internos
- \* Conector de tipo XLR-3-12C
- \* Respuesta en frecuencia: De 40 Hz a 12 kHz
- \* Dimensiones: Diámetro de 62 x 203 mm (diámetro de 2 1/2 . x 8 pulgadas)
- \* Masa: Aprox. 330 g (11,6 oz)

### Specifications

#### Sección de audio

Tipo de cápsula	Dinámico
-----------------	----------

Respuesta de frecuencia	De 40 Hz a 18 kHz
-------------------------	-------------------

Directividad	Omnidireccional
--------------	-----------------

Sensibilidad *[1]	-54 dB +/- 2dB
Impedancia de salida *[2]	400Ω ± 20%, balanceado
Ruido de inducción de campo magnético externo *[3]	5 dB SPL o menos
Ruido de viento *[4]	Menos de 40 dB SPL

## Sección general

Conector	XLR-3-12C (macho)
Cable de micrófono	9,8 pies 3 m
Requerimientos de alimentación	No necesita alimentación
Medidas *[5]	φ62 mm x 203 mm φ2 1/2 x 8 pulgadas
Peso	Aprox. 330 g Aprox. 11,5 oz
Accesorios provistos	Manual de instrucciones (1)

## Notas

\*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz

Nota

\*[2] Impedancia de salida a 1 kHz

\*[3] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 Pa.

\*[4] Ruido de viento a 2m/s (0 dB SPL = 20 Pa.)

\*[5] Las medidas son aproximadas.

---

## Gallery

