

## HDLA-1500

Adaptador HD de óptica de estudio



### Overview

El HDLA-1500 permite utilizar la cámara HD portátil HDC-1500 o la cámara SuperMotion HDC-3300 con amplios lentes de estudio o de unidades móviles y con visores de 7". A diferencia de otros kits más tradicionales para lentes, el HDLA-1500 incorpora un mecanismo muy sencillo y sin cables para cambiar rápidamente del modo portátil al trípode.

#### Nota

El HDLA-1500 tiene un acabado en gris oscuro, el mismo que el de la cámara de estudio HDC-1000. Si lo desea, también puede adquirir una versión de la HDLA-1500/B en un tono oscuro.

### **Acoplamiento rápido de una acción**

La cámara se puede encajar rápida y fácilmente en el adaptador. Este exclusivo mecanismo permite montar y desmontar la HDC-1500 sin necesidad de desinstalar el lente de estudio.

### **Montaje rápido para cabezas de cámaras portátiles**

Para favorecer el manejo del equipo en estudio o en unidades móviles, el adaptador de lente de estudio está diseñado para que la cámara se pueda cambiar del modo portátil al trípode en pocos segundos.

### **Operación sin cables con todas las conexiones incluidas en la zapata de anclaje**

A través de un nuevo mecanismo de interbloqueo, las señales de alimentación, video y control se transmiten directamente desde la HDC-1500 al HDLA-1500, sin necesidad de un cableado adicional.

### **Alimentación de teleprompter incorporada.**

El adaptador de lente de estudio puede suministrar a su vez corriente (200-240 V CA) cuando se usa conjuntamente con la unidad de control de cámara HDCU-1000.

### **Las mismas prestaciones que en cámaras no compactas.**

Todas las opciones de control y funciones habituales en las cámaras no compactas están incluidas en esta unidad. El HDLA-1500 dispone también de un visor situado significativamente más abajo que en modelos similares. Este diseño mejora considerablemente la visibilidad del operador, además de minimizar el paralaje entre el eje óptico del cabezal de cámara y el visor.

## Features

### **Nuevo diseño discreto con posición de visor más cerca de la base**

### **Posición de visor ajustable**

### **Mecanismo de acoplamiento directo**

## Related products



### **HDCU-5000**

Unidad de control de cámara (CCU) para



### **HDVF-EL780**

Visor OLED Full HD de 7,4"

cámaras de sistema  
HDC-5500 y HDC-  
3500/3100

## Gallery

