

HDLA-1500/B

Adaptador HD de lente de estudio (oscuro)



Overview

El HDLA-1500/B permite utilizar la cámara HD portátil HDC-1500 con amplios lentes de estudio o de unidades móviles y con visores de 7". A diferencia de otros kits más tradicionales para lentes, el HDLA-1505/B incorpora un mecanismo muy sencillo y sin cables para cambiar rápidamente del modo portátil al trípode.

Nota: El HDLA-1500/B tiene un acabado en gris oscuro, el mismo que el de la cámara portátil HDC-1500. Si lo desea, también puede adquirir una versión del HDLA-1500 en un tono claro.

Acoplamiento rápido de una acción

La cámara se puede encajar rápida y fácilmente en el adaptador. Este exclusivo mecanismo permite montar y desmontar la HDC-1500 sin necesidad de desinstalar el lente de estudio.

Montaje rápido para cabezas de cámaras portátiles

Para favorecer el manejo del equipo en estudio o en unidades móviles, el adaptador de lente de estudio está diseñado para que la cámara se pueda cambiar del modo portátil al trípode en pocos segundos.

Operación sin cables con todas las conexiones incluidas en la zapata de anclaje

A través de un nuevo mecanismo de interbloqueo, las señales de alimentación, video y control se transmiten directamente

desde la HDC-1500 al HDLA-1500/B, sin necesidad de un cableado adicional.

Alimentación de teleprompter incorporada.

El adaptador de lente de estudio puede suministrar a su vez corriente (200-240 V CA) cuando se usa conjuntamente con la unidad de control de cámara HDCU-1000.

Las mismas prestaciones que en cámaras no compactas.

Todas las opciones de control y funciones habituales en las cámaras no compactas están incluidas en esta unidad. El HDLA-1500/B dispone también de un visor situado significativamente más abajo que en modelos similares. Este diseño mejora considerablemente la visibilidad del operador, además de minimizar el paralaje entre el eje óptico del cabezal de cámara y el visor.

Features

Nuevo diseño discreto con posición de visor más cerca de la base

Posición de visor ajustable

Mecanismo de acoplamiento directo

Related products



HDCU-5000

Unidad de control de cámara (CCU) para cámaras de sistema HDC-5500 y HDC-3500/3100

Gallery

