

## HXR-FMU128

Unidad de memoria flash de  
128 GB



### Overview

La unidad de memoria flash HXR-FMU128 es un grabador de memoria de estado sólido opcional diseñado para las videocámaras NEX-FS700E, NEX-FS100E, NEX-EA50E y HXR-NX5E que se acopla directamente y con facilidad al lateral derecho de la cámara. Incorpora una función de grabación híbrida que permite grabar en la unidad HXR-FMU128 y en una tarjeta de memoria al mismo tiempo. La unidad también ofrece tiempos de grabación extensos de hasta 10 horas con máxima calidad HD (28 Mbps) y 11 horas a 24 Mbps

#### **Grabación híbrida**

La unidad HXR-FMU128 puede grabar en simultáneo videos HD y combinar los formatos HD y SD. Además, ofrece copias de seguridad instantáneas, un rápido flujo de trabajo NLE (edición no lineal) y flexibilidad para grabar en exteriores.

#### **Instalación directa y sencilla**

La unidad HXR-FMU128 está diseñada exclusivamente para la videocámara HXR-NX5E, y se coloca directamente y con facilidad en la parte trasera de la cámara.

#### **Tiempo de grabación prolongado**

La unidad de memoria ofrece aproximadamente 10 horas de grabación continua en HD en modo de máxima calidad a 28 Mbps, y 11 horas a 24 Mbps. Esto resulta especialmente útil para camarógrafos de eventos sociales y corporativos que

buscan mayores tiempos de grabación.

## Specifications

| General                          |   |
|----------------------------------|---|
| Capacidad                        | 128 GB (Fat32)  |
| Sistemas operativos compatibles  | Windows XP SP3 (No compatible con Ediciones de 64 bits y Starter Edition)<br>Windows Vista SP2 (no compatible con Starter Edition)<br>Windows 7<br>Mac OS X (V10.4 o posterior) |
| Temperatura de funcionamiento    | 0-40°C (3-104°F)  |
| Entradas/salidas                 | USB USB: USB 2.0 Mini-B (1 salida)  |
| Requerimientos de alimentación   | CC 5 V (alimentación suministrada por la cámara)  |
| Consumo de energía               | 0,9 W (alimentación suministrada por la cámara)   |
| Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) | 5,4 x 8,5 x 1,7cm (2,3 x 3,4 x 0,7 pulgadas)  |
| Peso                             | 80 g (2 oz)   |
| Duración de la grabación         |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 2 canales PCM lineal    | PS (28 Mbps): 10 horas, 0 minutos<br>FX (24Mbps): 11 horas, 40 minutos<br>FH (17Mbps): 15 horas, 30 minutos<br>HQ (9Mbps): 26 horas, 10 minutos<br>LP (5Mbps): 41 horas, 30 minutos  |
| 2 canales Dolby Digital | PS (28 Mbps): 10 horas, 35 minutos<br>FX (24Mbps): 12 horas, 20 minutos<br>FH (17Mbps): 16 horas, 20 minutos<br>HQ (9Mbps): 29 horas, 50 minutos<br>LP (5Mbps): 51 horas, 20 minutos |
| Definición estándar     | Modo HQ: 32 horas, 40 minutos  |

## Gallery

