

Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Cartucho grabable de 3,3 TB
ODC-3300R



Overview

Soporte confiable y sólido de gran capacidad para el sistema Optical Disc Archive 2da Generación

Capacidad de 3.3 TB

Disco de doble cara con tres capas por cara y gran capacidad de 3.3 TB que mantiene el mismo tamaño de los cartuchos para los sistemas ODA anteriores.

Tasa de transferencia más alta

La tasa de transferencia máxima (1Gbps/escritura, 2Gbps/lectura) se logra con el disco de doble cara y un nuevo sistema de recolección.

Soporte de archivo confiable

El Disco de Archivo incluye una capa de grabación especial con un excelente nivel de resistencia a la corrosión y a la oxidación. Ofrece una larga vida útil y es altamente apropiado para utilizarse con fines de archivo.

Specifications

Especificaciones

Disco

Disco de archivo

Capacidad total

3300 GB (3.3 TB)

Capa grabadora	Disco de doble cara con tres capas/cara
Método de grabación	Grabación Land & Groove
Tipo de grabación	De una sola escritura
Ciclos de lectura	1.000.000 de ciclos
Medidas	132 mm x 130mm x 26,7mm
Condiciones de funcionamiento	5 ~ 55 grados
Condiciones de almacenamiento	-10 ~ 55 grados / 3 ~ 90%RH (Corto plazo) 10 ~ 30 grados / 30 ~ 70%RH (Largo plazo *recomendado)
Vida útil	100 años (estimado)

Related products



ODS-L30M

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS-D280U

Unidad independiente de archivo en discos ópticos con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación



ODS-L100E

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS-L60E

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



ODS- D280F

Unidad de canal de fibra de archivo en discos ópticos para la librería escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con muy altas velocidades de transferencia de escritura (1 Gbps) (con verificación activada) y lectura (2 Gbps) utilizando el cartucho ODC-3300R 2da generación.



ODS- D380F

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.



ODS- D380U

* Comuníquese con su representante de ventas local para obtener más detalles.

Gallery

