

# HDCE-100

Adaptador de fibra monomodo para cámaras de fibra HSC y HDC



## Descripción general

**Permite adaptar la SMPTE-311M a fibra monomodo para las series HSC o HDC, y proporciona alimentación al cabezal de cámara**

El adaptador de extensión de cámara HDCE-100 puede convertir la fibra SMPTE-311M de la serie HSC o HDC a monomodo para transmisiones de larga distancia. El HDCE-100 proporciona alimentación al cabezal de cámara, lo que evita la necesidad de alimentación local en el campo. El HDCE-100 también puede suministrar alimentación a la cámara en directo 4K a través de una unidad procesadora de banda base BPU-4000 cuando no se utiliza una unidad de control de cámara para el sencillo sistema de producción en directo 4K.

**Producción en HD a larga distancia**

Transmisión a larga distancia por cable de fibra monomodo.

**Incluye alimentación para el cabezal de cámara**

El HDCE-100 puede alimentar el cabezal de cámara a través de una conexión de fibra SMPTE-311M para evitar el uso de alimentación local de CC.

**Alimentación para la cámara en directo 4K mediante un BPU-4000**

Puede alimentar la cámara en directo 4K a través de un procesador de banda base BPU-4000 cuando no se utiliza una unidad de control de cámara para el sencillo sistema de producción en directo 4K.

## Atributos

**Producción HD a larga distancia con cable de fibra monomodo**

El HDCE-100 proporciona transmisión a larga distancia desde una cámara a una unidad de control de cámara (CCU) con un cable de fibra monomodo.

**Alimentación a las cámaras**

El HDCE-100 puede alimentar el cabezal de cámara mediante su fibra SMPTE-311M. Si se conecta el HDCE-100 a un procesador de banda base BPU-4000, también se puede alimentar una cámara en directo 4K F55 + CA-4000.

**Unidad de montaje en rack de 3U**

El HDCE-100 pesa aprox. 4 kg y mide 145 x 124 x 365 mm (An. x Alt. x Prof.), así que encaja en un montaje en rack de 19".

## Especificaciones

| General                       |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Requisitos de alimentación    | De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz     |
| Consumo de corriente          | 4,5 A (máx.)                    |
| Temperatura de funcionamiento | De 5 C a 40 °C (41 °F a 104 °F) |

| General                             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento       | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)                                                                              |
| Peso                                | Aprox. 4,0 kg (8 lb 13 oz)                                                                                           |
| Especificaciones del sistema óptico |                                                                                                                      |
| CAMERA                              | Conector de fibra óptica (1)                                                                                         |
| CCU                                 | Conector ST para fibra monomodo (1)                                                                                  |
| AC IN                               | Conector de CA de 100 a 240 V (1)                                                                                    |
| Accesorios suministrados            |                                                                                                                      |
| Accesorios suministrados            | Tornillo B4 × 4 (para instalación en rack) (4)<br>Guía de funcionamiento (1)<br>Manual de instrucciones (CD-ROM) (1) |

Productos relacionados



**HKCU-SM100**  
Adaptador de extensión para CCU



**BPU-4500A**  
Procesador de banda base con resolución 4K/HD para producciones que utilizan redes IP

Galería



aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.