

## RM-IP10

Panel de control remoto IP para cámaras BRC



### Overview

#### **Permite controlar hasta 112 cámaras BRC mediante una red IP**

El panel de control remoto RM-IP10 permite manejar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP o 7 cámaras a través de una red convencional con control VISCA. Hasta 5 paneles de control remoto pueden compartir el control del sistema.

Panel de control fácil de instalar para cámaras BRC-H900, BRC-Z330 y BRC-Z700

El panel RM-IP10 es compatible con las cámaras BRC-X400<sup>\*1</sup>, SRG-X400<sup>\*1</sup>, SRG-X120<sup>\*1</sup>, BRC-X401<sup>\*1,\*2</sup>, SRG-201M2<sup>\*1,\*2</sup>, SRG-HD1M2<sup>\*1,\*2</sup>, BRC-H900, BRC-H800, BRC-X1000, SRG-300SE, SRG-300H, SRG-120DU, SRG-120DH y SRG-120DS.

Para usar el panel de control con la cámara BRC-H900 y el modelo de cámara más antiguo BRC-Z330, se debe instalar la tarjeta opcional BRBK-IP10, y la cámara BRC-Z700 se controla si está provista de la tarjeta opcional BRBK-IP7Z. La facilidad y el bajo costo de instalación y configuración ayudan a ahorrar tiempo y dinero.

\*1 Requiere el firmware versión 2.17

\*2 Modelo vendido únicamente en China

## Features

### **Controla hasta 112 cámaras BRC mediante IP**

El panel de control remoto RM-IP10 permite controlar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP.

### **Posibilidad adicional de usar control VISCA**

El panel RM-IP10 también puede controlar un total de 7 cámaras BRC a través de una red VISCA (Video System Control Architecture) tradicional.

### **Cámaras Sony compatibles**

El panel RM-IP10 es compatible con las cámaras BRC-X400, SRG-X400, SRG-X120, BRC-X401\*, SRG-201M2\*, SRG-HD1M2\*, BRC-H900, BRC-H900, BRC-H800, BRC-X1000, SRG-300SE, SRG-300H, SRG-120DU, SRG-120DH y SRG-120DS de Sony si se instala la tarjeta opcional BRBK-IP10, y con la cámara BRC-Z700 si se instala la tarjeta opcional BRBK-IP7Z.

\* Modelo vendido solo en China

### **Conexión simple RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) para facilitar el intercambio de datos**

El panel RM-IP10 se conecta a la red IP mediante un conector RJ-45 para así ofrecer una instalación muy fácil, rápida y económica.

### **Software de configuración para PC incluido**

El panel RM-IP10 incluye una forma práctica de configurar los números de BCR e IP del sistema, con configuración de red independiente de la ubicación.

### **Pueden funcionar hasta 5 controladores en una sola red**

Se pueden usar hasta 5 paneles de control RM-IP10 en una sola red, lo que permite el control compartido y simultáneo de grandes sistemas de cámaras por parte de varios operadores.

### **Reutilización simultánea de ajustes predefinidos en todas las cámaras bajo control**

La configuración instantánea de múltiples cámaras reduce significativamente el tiempo dedicado a ajustarlas.

## Specifications

### Conectores de entrada/salida

Entrada/Salida de control	<p>Conector de salida VISCA RS-232C: Mini DIN de 8 pines</p> <p>Conector VISCA RS-422: Tipo LAN de 9 pines: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX (detección automática)</p> <p>Entrada tally/Salida de contacto: 9 pines</p>
---------------------------	--

Formato de señal de control:	<p>9.600 bps/38.400 bps (para comunicación por RS-232C/RS-422)</p> <p>Comunicación VISCA sobre IP</p>
------------------------------	---

Conector de alimentación	JEITA tipo 4 (entrada de CC de 12 V)
--------------------------	--------------------------------------

### General

Tensión de entrada	12 V CC (CC de 10,8 a 13,2 V)
--------------------	-------------------------------

Consumo actual	0,3 A máx. (a CC de 12 V), 3,6 W
----------------	----------------------------------

Temperatura de	De 0°C a 40 °C (de 32°F a 104°F)
----------------	----------------------------------

## funcionamiento

Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60°C (de -4°F a 140°F)
Medidas (An. x Al. x Prof.)	391,3 mm x 165 mm x 145,9 mm (15 ½ pulgadas x 6 ½ pulgadas x 5 ¾ pulgadas)
Peso	Aprox. 950 g (2 lb 15 oz)

## Interfaz de usuario

Visualización	No
Control de velocidad	No
Palanca de zoom	No
Anillo zoom de joystick	Sí
Control de zoom seleccionable	Anillo de joystick
Botón ASSIGN	0
Orificio de bloqueo Kensington	No

## Control de cámara

Cant. máxima de conexiones IP	112
Cant. máxima de conexiones seriales	7
Protocolo de control	Conmutable entre VISCA sobre IP/VISCA RS-422/VISCA RS-232C
Cant. máx. de controladores (/sistema)	5

## Función directa de botones/perillas

Selección de modo de exposición	No
Ajuste automático de balance de blanco de una sola pulsación	No
Ajuste automático de balance de negro de una sola pulsación	No
Modificar salida de barras de color enc./apag.	No

Modificar

compensación de  
retroiluminación  
enc./apag.

Sí

Modificar  
compensación de  
parpadeo enc./apag.

No

Mostrar estado de iris,  
ganancia, velocidad  
de obturación y  
posición de zoom

No

Ajuste de ganancia R y  
ganancia B

Sí \*1

Ajuste de negro R y  
negro B

Sí \*1

Ajuste de negro  
maestro

No

Visualización de nivel  
de detalle

No

Ajuste de nivel de  
detalle

No

Visualización de punto  
knee

No

Ajuste de punto knee

No

Visualización de nivel de AE	No
Ajuste de nivel de AE	No
Visualización de ajuste de iris	No
Ajuste de valor de iris	Sí *1
Visualización de ajuste de ganancia	No
Ajuste de valor de ganancia	Sí *1
Visualización de velocidad de obturación	No
Ajuste de velocidad de obturación	Sí *1

## Accesorios provistos

	Manual de instrucciones (1)
	Adaptador de alimentación de CA (SONY) (1)
Accesorios provistos	Cable de alimentación de CA (1)
	CD-ROM (1)

Conector RS-422 (incluido en la unidad) (2)

## Notas

\*1

Se requiere operar múltiples botones/perillas/interruptores DIP

Las funciones/especificaciones disponibles dependen de las especificaciones de la cámara

## Related products



### **NXL-IP55**

Unidad de producción IP en vivo



### **SRG-300H**

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota



### **SRG-120DH**

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota



### **SRG-120DS**

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota



### **SRG-120DU**

Cámara PTZ Full HD con control remoto, USB 3.0 y USB 2.0



### **SRG-300SE**

Videocámara en color PTZ Full HD con control a distancia y transmisión IP (los colores disponibles pueden variar según el país)



### **SRG-360SHE**

Cámara remota Full HD con salidas de transmisión triple y funciones PTZ avanzadas



### **BRC-H800**

Cámara PTZ Full HD premium con zoom óptico de 12x y excepcional calidad de imagen profesional





## **BRC-X1000**

Cámara PTZ 4K30P prémium con zoom óptico 12x y excepcional calidad de imagen profesional



## **BRC-X400**

Cámara PTZ IP 4K30P prémium con zoom de 30x ( con CIZ) y capacidad NDI®|HX para usar en una amplia variedad de entornos



## **SRG-X400**

Cámara PTZ IP 4K30P estándar con zoom de 30x (con CIZ) y capacidad NDI®|HX para usar en una amplia variedad de entornos



## **SRG-X120**

Cámara PTZ IP 4K30P estándar con zoom óptico de 12x y capacidad NDI®|HX para usar en una amplia variedad de entornos



## **RM-IP500**

Control remoto para cámaras PTZ

## Gallery

