

AC-DN10

Adaptador/cargador de CA



Overview

- Adaptador/cargador de CA compacto y liviano
- Alimentación de CC máxima de 100 W
- Mecanismo de instalación de montura V para agregarlo directamente en videocámaras compatibles
- Salida XLR de 4 pines para alimentar otro equipo
- Capacidad de carga para V-mount lithiu

Specifications

Especificaciones generales

Requerimientos de alimentación:
CA de 100 V a 240 V
Salida de CC: 16,7 V/ 6 A
Temperatura de funcionamiento: 0
a 40 °C (32 a 104 °F)
Peso: 800 g (1 lb 12 oz)
Medidas (An. x Al. x Prof.): 101 x 160
x 37 mm (4 x 6 3/8 x 1 1/2 pulgadas)

Tiempo de carga
BP-GL95: 145 minutos
BP-GL65: 155 minutos

BP-L60S: 155 minutos

Información sobre ecología: Las soldaduras utilizadas no contienen plomo.

No se utilizan retardantes de llama halogenados en los gabinetes ni en las placas de circuito impreso.

Related products



HXC-FB80

Cámara de estudio HD a color con tres sensores CMOS Exmor™ de 2/3"

Gallery

