

ECM-44BMP

Micrófono omnidireccional de solapa asequible



Overview

Sony ha producido más de cinco millones de micrófonos ECM (micrófonos de condensador electret) profesionales, y el ECM-44 es el modelo de voz general económico. Ofrece buena calidad de sonido y es ampliamente utilizado en sistemas de presentaciones comerciales y producción de TV. El ECM-44 está disponible en cuatro versiones, que incluyen diferentes tipos de conectores. Este modelo, el ECM-44BMP, incluye un conector de seguridad de 3,5 mm para su utilización con los transmisores portátiles UWP y UWP-D.

Facilidad de uso

El ECM-44 es una alternativa económica al micrófono portátil tradicional, y como es "manos libres" permite al presentador concentrarse en su desempeño

Imagen profesional

Ya sea "frente a cámara" o en una presentación empresarial, el ECM-44 crea una imagen profesional y ordenada.

Fácil de utilizar

En ocasiones puede ser difícil lograr una buena captación de voz, pero el ECM-44 puede ayudar a obtener buenos resultados. La cápsula del micrófono está diseñada para captar la voz general con un énfasis de frecuencia media y una respuesta de frecuencia ideal.

Features

Ajustado para captar la voz

La cápsula del ECM-44 presenta una curva de énfasis y una respuesta de frecuencia ideal para captar la voz.

Tamaño compacto

La cápsula tiene un diámetro de solo 8,5mm y 14,5mm de largo.

Compatible con sistemas inalámbricos

El modelo ECM-44BMP es compatible con los transmisores inalámbricos UWP y UWP-D de Sony.

Specifications

Sección de audio

Tipo de cápsula	Condensador electret
Respuesta de frecuencia	De 40 Hz a 15 kHz
Directividad	Omnidireccional
Sensibilidad *[1]	-40.0 dB (10 mV)
Impedancia de salida *[2]	2,5 kΩ ± 30 %, desbalanceada
Rango dinámico	90 dB o más
Relación señal/ruido *[3]	62 dB o más
Ruido interno *[4]	32 dB SPL o menos

Ruido de inducción de campo magnético externo *[5] 5 dB SPL o menos

Ruido de viento *[6] 40 dB SPL o menos (con protector de viento)

Nivel máximo de presión de sonido de entrada *[7] 122 dB SPL

Sección general

Conector Tipo BMP. Suministrado con mini conector de 3 polos, de 3,5 mm.

Cable de micrófono 3,9 pies
1,2 m

Requerimientos de alimentación De 1,1 V a 10,0 V de CC

Consumo de energía 0,4 mA o menos

Medidas *[8] ϕ 8,5 x 14,5 mm (cabezal de mic.)
 ϕ 11/32 x 19/32 pulgadas (cabezal de mic.)

Peso Aprox. 18 g
Aprox. 0.6 oz

Protector de viento de uretano (1)

Accesorios provistos	Horizontal/individual tipo clip de corbata (1) Manual de instrucciones (1) Estuche de micrófono (1)
Accesorios opcionales	Paquete protector de viento Paquete de clips simples de sujeción horizontal

Notas

- Nota
- *[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz
 - *[2] Impedancia de salida a 1 kHz
 - *[3] Ponderación A, 1 kHz, 1 Pa.
 - *[4] 0 dB SPL = 20 µPa.
 - *[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 µPa.
 - *[6] Ruido del viento a 2 m/s (0 dB SPL = 20 µPa).
 - *[7] 0 dB SPL = 20 µPa.
 - *[8] Las medidas son aproximadas.

Related products



UWP-D21

Paquete de microfonía inalámbrica portátil UWP-D



UWP-D22

Paquete de microfonía inalámbrica portátil UWP-D



UWP-D26

Paquete de transmisor portátil UWP-D y transmisor acoplable XLR para



UWP-D11

Paquete de microfonía inalámbrica portátil UWP-D

micrófono
inalámbrico



UWP-D12

Paquete de
microfonía
inalámbrica portátil
UWP-D

Gallery

