

## ECM-88BC

Micrófono de condensador  
Electret



### Overview

Micrófono de condensador electret

### Specifications

#### Sección de audio

Tipo de cápsula	Condensador electret
Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 kHz
Directividad	Omnidireccional
Sensibilidad *[1]	-39,0 dB (11,2 mV)
Impedancia de salida *[2]	2,5 kΩ ±30 %, desbalanceada
Rango dinámico	99 dB o más
Relación señal/ruido *[3]	68 dB o más
Ruido interno *[4]	26 dB SPL o menos

Ruido de inducción de campo magnético externo *[5]	5 dB SPL o menos
--	------------------

Ruido de viento *[6]	45 dB SPL o menos (con protector de viento provisto)
----------------------	--

Nivel máximo de presión de sonido de entrada *[7]	125 dB SPL
---	------------

## Sección general

Conector	Tipo BC. Suministrado con conector de 4 pines (SMC9-4P) Sony
----------	--

Cable de micrófono	3,9 pies 1,2 m
--------------------	-------------------

Requerimientos de alimentación	De 1,1 V a 10,0 V CC
--------------------------------	----------------------

Consumo de energía	0,4 mA o menos
--------------------	----------------

Medidas *[8]	$\phi 5/32 \times 11/16$ pulgadas (cabezal de mic.) $\phi 3,5 \times 16,8$ mm (cabezal de mic.)
--------------	--

Peso	Aprox. 0,7 oz Aprox. 0,5 g
------	-------------------------------

Accesorios provistos

- Protector de viento de uretano (1)
- Clip de corbata de tipo simple/individual (1)
- Horizontal/individual tipo clip de corbata (1)
- Manual de instrucciones (1)
- Abrazadera de ferrita (1)

---

Accesorios opcionales

- Paquete protector de viento
- Paquete de clips vertical
- Paquete de clips de seguridad
- Paquete de clips horizontales
- Paquete de clips dobles
- Paquete de protectores de viento a color
- Paquete de protectores de viento en negro
- Kit de accesorios

---

## Notas

Nota

- \*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz
- \*[2] Impedancia de salida a 1 kHz
- \*[3] Ponderación A, 1 kHz, 1 Pa.
- \*[4] 0dB SPL = 20 Pa.
- \*[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 Pa.
- \*[6] Ruido de viento a 2m/s (0 dB SPL = 20 Pa.)

---

\*[7] 0dB SPL = 20 Pa.

\* Las medidas son aproximadas.

---

## Gallery

