

HDLA-1505

Adaptador HD de óptica de estudio



Overview

El HDLA-1505 permite utilizar la cámara HD portátil HDC-1500 o la cámara SuperMotion HDC-3300 con amplios lentes de estudio o de unidades móviles y con visores de 7". A diferencia de otros kits más tradicionales para lentes, el HDLA-1505 incorpora un mecanismo muy sencillo y sin cables para cambiar rápidamente del modo portátil al trípode.

Nota

El HDLA-1505 tiene un acabado en gris claro, el mismo que el de la cámara de estudio HDC-1000. Si lo desea, también puede adquirir una versión en un tono oscuro.

Acoplamiento rápido de una acción

La cámara se puede encajar rápida y fácilmente en el adaptador. Este exclusivo mecanismo permite montar y desmontar la HDC-1500 sin necesidad de desinstalar el lente de estudio.

Montaje rápido para cabezas de cámaras portátiles

Para favorecer el manejo del equipo en estudio o en unidades móviles, el adaptador de lente de estudio está diseñado para que la cámara se pueda cambiar del modo portátil al trípode en pocos segundos.

Operación sin cables con todas las conexiones incluidas en la zapata de anclaje

A través de un nuevo mecanismo de interbloqueo, las señales de alimentación, video y control se transmiten directamente desde la HDC-1500 a la HDLA-1505, sin necesidad de un cableado adicional.

Tenga en cuenta que el visor HDVF-C730W requiere una conexión de los cables convencional.

Alimentación de teleprompter incorporada.

El adaptador de lente de estudio puede suministrar a su vez corriente (200-240 V CA) cuando se usa conjuntamente con la unidad de control de cámara HDCU-1000.

Las mismas prestaciones que en cámaras no compactas.

Todas las opciones de control y funciones habituales en las cámaras no compactas están incluidas en esta unidad.

Compatible con el visor LCD en color HDVF-C730W

La HDLA-1505 se ha diseñado especialmente para poder montar el HDVF-C730W en la parte posterior de la cámara. El visor de tubo de 7", HDVF-700A, no puede utilizarse con este adaptador de lente

Features

Nuevo diseño discreto con posición de visor más cerca de la base

Mecanismo de acoplamiento directo

Related products



HDCU-

5000

Unidad de control de
cámara (CCU) para
cámaras de sistema
HDC-5500 y HDC-
3500/3100

Gallery

