

## HDVF-C35W

Visor LCD Color HD



### Overview

El visor LCD color HD de 3,5 pulgadas HDVF-C35W ofrece imágenes nítidas y claras desde la pantalla TFT-LCD a color. Al utilizar un ocular desmontable diseñado especialmente, los operadores de cámaras pueden ver claramente las imágenes desde distintas posiciones y ángulos. Además, la pantalla LCD ofrece un amplio ángulo de visión que permite que varias personas puedan ver la misma imagen al mismo tiempo. El visor presenta una lente esférica en el ocular para reducir la aberración en cada esquina de la imagen del ocular y lograr así que el enfoque sea más preciso.

### Features

**Pantalla LCD grande de 3,5 pulgadas**

**Permite múltiples frecuencias de cuadros**

**El diseño del ocular desmontable permite que el usuario vea el LCD directamente.**

**La lupa de alto rendimiento muestra imágenes con baja distorsión.**

**La función de ampliación 3x simplifica el enfoque, especialmente cuando se utilizan lentes primarios.**

**Se pueden generar señales de escala grises para permitir que los operadores de cámara ajusten la exposición al nivel adecuado.**

**Conmutable entre pantalla color o monocromática.**

**Dos interruptores asignables para pasar a la configuración de ajustes predeterminados y para asignar las funciones usadas frecuentemente.**

## Specifications

### General

Suministro de energía	De 10,5 V a 17 V CC (suministrada por la cámara)
-----------------------	--

Consumo de energía	6,3 W
--------------------	-------

Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +45 °C (de -4 °F a +113 °F)
-------------------------------	---

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
-------------------------------	---

Peso	850 g (1 lb 14 oz)
------	--------------------

-- LCD--	Tipo LCD
----------	----------

Dimensiones del área de imagen	76,8 x 43,2 mm (3 1/8 x 1 3/4 pulgadas) (H/V relación de aspecto 16:9)
--------------------------------	--

## Rendimiento

Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Resolución	500 o más líneas
Formatos aceptados	1080/23.98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF 1080/50i, 59.94i, 60i
Temperatura de color	6500K (con barril de visor y ocular conectado)
Indicadores	Tally verde, TALLY/REC, BATT, !, MAG, spare, SAVE

## Señales de entrada

Pb, Pr	0,7 Vp-p, asincrónico, 75 ? finalizado
Y	1,0 Vp-p, sincrónico, 75 ? finalizado

## Conector

Conector de cámara	Tipo redondo de 20 pines
--------------------	--------------------------

## Accesorios provistos

Manual de operación (1)
----------------------------



## Gallery

