

## HKDW-104

2-3 Placa pulldown para grabadoras HDCAM



### Overview

#### **Una placa opcional para VTR HDCAM HDW-D1800/1800**

Agrega la posibilidad de enviar señales 720P convertidas (reproduciendo material 1080i), y la funcionalidad 2-3 pull-down (permite enviar material 23.98PsF/24PsF como señales 59.94i).

#### **Envía señales 720P convertidas al reproducir material 1080i**

Funcionalidad 2-3 pull-down que permite enviar el material 23.98PsF/24PsF como señales 59.94i.

### Features

#### **Envía señales 720P convertidas al reproducir material 1080i**

Funcionalidad 2-3 pull-down que permite enviar el material 23.98PsF/24PsF como señales 59.94i.

## Gallery

