

## MDR-7510

Auriculares profesionales de estudio



Everything Audio  
Network  
STELLAR SOUND!

### Overview

#### **Hechos con precisión para trabajos de precisión**

Los auriculares 7510, una excelente opción para el monitoreo de referencia y para las aplicaciones de mezcla de sonido, amplían la línea MDR-7500 con un nuevo diseño fijo de sólida construcción. Con cápsulas de 50 mm que utilizan diafragmas PET (politereftalato de etileno), estos auriculares proporcionan una amplia respuesta en frecuencia, un rango dinámico amplio, y una reproducción de sonido precisa.

Los 7510 ofrecen la capacidad de manejar una gran potencia y utilizan imanes de neodimio y bobinas de voz de cobre sin oxígeno. Las almohadillas de aislamiento de ruido se ajustan a la forma natural de la oreja, ofreciendo comodidad y un elevado aislamiento acústico.

### Features

#### **Cápsula de 50 mm con diafragma PET**

#### **Diseño de tipo cerrado**

#### **Amplia respuesta en frecuencia**

#### **Capacidad de manejar una gran potencia de 2.000mW**

## Enchufe Unimatch estéreo

**Conectores enchapados en oro y cable de cobre sin oxígeno**

**Bolsa de transporte blanda suministrada**

### Specifications

#### Encabezado de grupo

Tipo de auricular	Dinámico, cerrado
Tipo imán	Neodimio
Tamaño de la cápsula	50.0mm
Respuesta de frecuencia	5-40kHz
Impedancia	24 $\Omega$
Sensibilidad	108 dB/mW
Manejo de potencia	2,000mW
Tipo de enchufe	Adaptador Unimatch de 3,5mm/6,3mm chapado en oro
Longitud del cable	3 m (9.8 pies)
Peso	261g (9.2 oz)

## Gallery

