

## RM-C950

Unidad de control remoto para cámara de video en color



### Overview

Control remoto completo de las funciones de cámaras DXC-9000/950/ H10/390/990 y de las funciones del lente de zoom/enfoque/iris a través del RS-232C.

El funcionamiento se facilita gracias a los botones de control de las funciones de ganancia, detalle, master pedestal y ganancia de rojo y azul.

La alimentación se suministra al conectar la DXC-9000/ 950/990 al adaptador de cámara CMA-D2 o a la unidad de control remoto CCU-M5.

La alimentación se suministra al conectar la DXC-H10 al adaptador de cámara CMA-H10.

### Specifications

#### Especificaciones generales

Requerimientos de alimentación:	12 V de CC (suministrados al conectar la DXC-9000/950 al CMA-D2 o al CCU-M5)
Temperatura de funcionamiento:	De -5 °C a 45 °C (de 23 a 113 °F)
Conectores:	CÁMARA (8 pines)

Peso: 212 (An.) x 41 (Al.) x 132 (Prof.) mm

---

Dimensiones: 212 (An.) x 41 (Alt.) x 132 (Prof.) mm  
(8 3/8 x 1 5/8 x 5 1/4 pulgadas)  
(excluyendo salientes y controles)

---

## Accesorios provistos

Cable de conexión (3  
m) (1) Manual de  
operación (1)

---

## Gallery

