

## SNC-UNI

Carcasa de cámara fija para interiores



### Overview

#### **Carcasa de aluminio para interiores de 13 pulgadas con ventana transparente y apertura con bisagra**

Carcasa para cámara anti sabotaje con tornillos de bloqueo incluidos. Incluye soporte para montaje en pared de acero de alta resistencia.

#### **Ubicación flexible**

Diseñada para montaje en paredes planas o postes circulares, de más de 3,5 pulgadas de diámetro.

### Features

#### **Ubicación flexible**

Diseñada para montaje en paredes planas o postes circulares, de más de 3,5 pulgadas de diámetro.

#### **Admite una variedad de cámaras**

Cámaras de red aceptadas: SNC-CH120/140/220/240, SNC-ZB550 y SNC-EB520. Cámaras analógicas aceptadas: SSC-FB530/560, SSC-G113A/213A y SSG-G103A/203A. La longitud máxima de la cámara/lente no debe ser mayor a 9,5 pulgadas.

## Related products



### **SNC- VB635**

Cámara tipo caja de 1080p/60 fps con sensor CMOS Exmor™ de 1/2" y tecnología IPELA ENGINE EX™ Serie V



### **SNC- VB630**

Cámara minidomo de 1080p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### **SNC- VB600**

Cámara minidomo de 720p/60 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie V



### **SNC- EB600**

Cámara minidomo de 720p/30 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie E



### **SNC- EB630**

Cámara minidomo de 1080p/30 fps alimentada por IPELA ENGINE EX™ - Serie E



### **SNC- EB520**

Cámara SVGA minidomo - Serie E

## Gallery

