

## UNI-OFL7T2

Carcasa exterior antivandálica polarizada de 7 pulgadas, de montaje empotrado con calentador/ventilador para las cámaras PTZ de la serie SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX y la SNC-RZ25N, de 24V de CC



### Overview

#### **Carcasa antivandálica para exteriores, de montaje empotrado, con calentador/ventilador controlado termostáticamente**

La carcasa robusta antivandálica de 7" para montaje empotrado ofrece versatilidad y protección de la cámara en un tamaño reducido. Estas carcasas para montaje en superficie exterior se pueden instalar orientadas hacia abajo o hacia arriba. La carcasa está disponible con un domo polarizado. Requiere 24V de CA para el calentador.

#### **Cubierta polarizada tipo domo**

Policarbonato de 7 pulgadas.

### Features

#### **Carcasa antivandálica de montaje empotrado para exteriores**

Domo inferior tipo domo de policarbonato polarizado de 7 pulgadas.

#### **Incluye calentador y ventilador con control por termostato**

Entrada de 24V de CA.

## Gallery

