

# Catalyst Edit

Recorte concentrado y rápido para video 4K, RAW y HD



## Descripción general

**Potente preparación de medios y edición de video rápida y concentrada para crear la columna vertebral de las producciones de video.**

La aplicación Catalyst Production fusiona una potente preparación de medios y una edición de video concentrada y rápida para crear la columna vertebral de las producciones de video.

Catalyst Prepare allana el camino desde la cámara hasta la posproducción mediante herramientas organizativas sólidas, fuerte ajuste y monitoreo del color, amplia compatibilidad de metadatos, y otras. Catalyst Edit ofrece un entorno de edición de video concentrado, sencillo que hace que el proceso de recorte sea más rápido y fluido.

Compatible con medios 4K y RAW de Sony, la aplicación Catalyst Production permite aprovechar al máximo el rango dinámico alto de la cámara y toda la gama de color, así como la sorprendente resolución del 4K de principio a fin.

**Catalyst Edit se centra en la edición de video mientras usted se enfoca en la creatividad**

La línea de tiempo flexible permite que el recorte de 4K, XAVC y archivos RAW de Sony sea tan rápido y sencillo como el del HD. Aproveche la amplia gama de color y el alto rango dinámico de la cámara para producir la experiencia emocional más completa. El flujo de trabajo de audio de múltiples canales de Catalyst Edit optimizado simplifica la compleja producción de audio, desde la cámara hasta el resultado. La estrecha integración de Catalyst Prepare combina una potente ingesta de medios con una rápida edición para lograr máxima eficacia. Para Mac y Windows, la interfaz táctil contemporánea ayuda a acelerar el flujo de trabajo. Pruebe el recorte concentrado y rápido para video 4K, RAW y HD con Catalyst Edit.

**Catalyst Prepare une la brecha entre la adquisición y la edición**

Utilícelo para movilizar el proceso de preparación de medios y “manejo de datos” hacia fuera de la plataforma de edición. Con Catalyst Prepare se entrega el medio correcto para posproducción de transmisión y se mantiene la energía creativa concentrada en una visión.

## Especificaciones

### Sistema operativo de 64 bits:

- Procesador multinúcleo de 2 GHz (se recomiendan 8 núcleos para 4K)
- Espacio en disco duro de 500 MB para

Microsoft® Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10, o macOS 10.11 (El Capitan) o 10.12 (Sierra)

instalación de programa

- Disco de estado sólido (SSD) o RAID de alta velocidad para contenidos 4K
  - 4 GB de RAM (8 GB recomendados; se recomiendan 16 GB para 4K)
- NVIDIA, AMD/ATI, o Intel GPU con soporte para OpenCL 1.1 o superior con al menos 512 MB de memoria (se recomiendan 2 GB para 4K) o una CPU con SSE 4.2 o superior. Se recomienda OpenGL 2.1 para un rendimiento óptimo.

Para activar el software debe suministrar su información de registro a Sony Creative Software Inc., empresa de los EE. UU. El producto debe registrarse en línea.

Productos relacionados



**PXW-Z190**

Videocámara de mano 4K con tres nuevos sensores CMOS de 1/3", capacidad de grabación 4K 50p/60p\*, lente zoom 25x y AF Avanzado con Detección de Rostros

## Galería

