

HKC-T1500

Adaptador para bloque de extensión CCD (hasta 50 m) para los modelos HDC-1500R/1550R/1400R/1450R



Descripción general

El adaptador "split" modelo HKC-T1500 para las cámaras multiformato de Alta Definición modelo HDC1500 y HDC1550 de Sony aumenta la flexibilidad de dichas cámaras, ya que permite que el sensor de imagen esté físicamente separado de la estructura de la cámara, utilizando un cable de múltiples núcleos de hasta 50 metros. El resultado es una serie de dispositivos de imagen muy compacta que puede utilizarse como equipo manual o ubicarse para realizar tomas desde un "punto de vista" único. Diseñado para los modelos HDC-1500 y HDC-1550, soporta operación 1080/50p y el uso de visores en color, como el nuevo visor HDVF-C35W de Sony.

Las cámaras portátiles HDC1500 y HDC1550 (de interfaz triaxial) incorporan sensores CCD de alto rendimiento, con exploración progresiva de 1920x1080 y 2,2 megapíxeles, que brindan mayor estabilidad y calidad de imagen. La tecnología CCD combina adquisición de imagen de 1080/60P nativos con un nuevo procesador de imagen de video, utilizando la última tecnología en semiconductores de 0,11µm.

Las nuevas cámaras funcionan en todo el espectro de estándares HD, inclusive:

- Modo 1080i entrelazado @1080/59.94i, 50i
- Modo 1080P progresivo @1080/23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p*, 60p*
- Modo 720P progresivo @720/59.94p, 50P

* Salida de cabezal de cámara solo por medio de enlace dual.

Bloque óptico compacto

Al insertar el bloque CCD en el adaptador split, se obtiene una unidad muy compacta, ideal para filmar en espacios estrechos, como en un automóvil o sobre una moto. Puede operarse en mano o colocarse sobre un soporte de cámara tradicional.

Peso liviano

El bloque óptico separado también es útil cuando el peso de la cámara es un aspecto esencial, como en las grabaciones con cámara en mano por un tiempo prolongado.

Máximo rendimiento

El bloque óptico de la cámara HDC-1500 ofrece un completo rendimiento al utilizarlo con el adaptador split, ofreciendo una resolución mucho mayor que la que puede obtenerse con otras cámaras compactas.

Rápida conversión entre modos

El bloque óptico de la cámara HDC-1500 puede pasar rápidamente de operación normal a "split", evitando la necesidad de utilizar una cámara compacta especial. El adaptador HKC-T1500 puede utilizarse con cualquier cabezal de cámara HDC-1500 ó 1550.

Completa gama de formatos de grabación

No hay límites de formatos compatibles al utilizar la cámara con el adaptador HKC-T1500 - están disponibles

todos los estándares de formato HD

- Modo 1080i entrelazado - 1080/59.94i, 50i
- Modo 1080P progresivo - 1080/23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p*, 60p*
- Modo 720P progresivo @720/59.94p, 50P

* Salida de cabezal de cámara solo por medio de enlace dual

Galería

