

## AXS-A1TS48

Tarjeta de memoria AXS Serie A, con 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps



### Descripción general

#### **Grabación RAW 4K de alta velocidad con el Grabador con memoria portátil AXS-R7**

La tarjeta de memoria AXS (AXSM™) AXS-A1TS48 Serie A es un soporte de memoria flash de ultra alta velocidad, alta capacidad y confiabilidad, para grabaciones demandantes en formatos RAW lineales de 16 bits de 4K y 2K de alta frecuencia de cuadro (HFR) de hasta 240 fps en resolución de 2K. La tarjeta AXS-A1TS48 tiene 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps. La tarjeta funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y los grabadores RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

\* El modelo AXS-R7 solo soporta la función HFR de hasta 120 fps en resolución 4K con la videocámara PMW-F55.

#### **Diseño delgado y pequeño**

Tamaño de 35 x 75 x 8 mm, utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

#### **Ideal para flujos de trabajo PMW-F55, PMW-F5, PXW-FS7 y NEX-FS700 2K/4K RAW**

La memoria AXS es única por su combinación de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

#### **Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1**

La AXS-A1TS48 funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y el grabador RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

#### **Graba en formato RAW 4K y RAW 2K**

Alta capacidad de grabación de, por ejemplo, 120 min 4K RAW y 470 min 2K RAW a 23,98PsF, 46 min 4K RAW y 188 min 2K RAW a 60p, y 48 min 2K RAW a 240 fps (cuadros por segundo) y 22 min 4K RAW a 120 fps.

### Atributos

#### **Grabaciones de rápida velocidad de transferencia y alta capacidad**

La tarjeta AXS-A1TS48 tiene 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 4.8 Gbps.

#### **Diseño de tarjeta delgado y pequeño**

La AXS-A1TS48 mide 35 x 75 x 8 mm. Es más pequeña y liviana que las tarjetas de memoria AXS anteriores, y posee la misma altura y ancho que las tarjetas de memoria SxS.

#### **Menor utilización de potencia**

La tarjeta de memoria AXS Serie A utiliza menos potencia y ofrece ventilación más efectiva en comparación con la tarjeta de memoria AXS anterior (AXS-512S24).

### Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La tarjeta AXS-A1TS48 funciona con el Grabador con memoria portátil AXS-R7 y los grabadores RAW 2K/4K AXS-R5, además del lector de tarjetas de memoria USB 3.0 AXS-CR1, utilizando el adaptador para tarjetas AXS.

\* Se suministra un adaptador para tarjetas AXS sin cargo para todos los clientes AXS-R5 y AXS-CR1 nuevos o existentes. Adaptadores adicionales disponibles para la compra.

### Graba 4K RAW, 2K RAW a diferentes velocidades de cuadro

Capacidad de grabación de 120 min 4K RAW y 470 min 2K RAW a 23,98PsF, 96 min 4K RAW y 378 min 2K RAW a 29,97PsF, 46 min 4K RAW y 188 min 2K RAW a 60p.

### Grabaciones HFR RAW 4K

La tarjeta AXS Serie A graba a velocidad de alta frecuencia (HFR): 94 min 2K RAW a 120fps (cuadros por segundo), 62 min a 180fps, 48 min a 240fps y 22 min 4K RAW a 120 fps.\*

\* 4K RAW a 120 fps únicamente con la videocámara PMW-F55.

## Galería



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.