

# RCP-1501

Panel de control remoto tipo dial para cámaras serie HDC/HSC/HXC. 4 unidades en rack EIA de 19 pulgadas.



**Descripción general** El RCP-1501 incorpora una pantalla LCD con botones de operación directa y un panel táctil, lo que lo convierte en un panel de control remoto que ofrece facilidad de uso y multifuncionalidad, comparable favorablemente con la unidad máster de configuración. El bloque de ajuste de iris y negro maestro emplea un control tipo dial (perilla). Se pueden montar hasta cuatro unidades en un rack EIA de 19".

**Atributos**

**Panel táctil y muchos conmutadores de acceso directo adecuados para diversas operaciones de cámara**  
Este panel de control remoto está equipado con las funciones de control necesarias para realizar varias operaciones de cámara, permitiendo la operación sencilla y precisa de diversas funciones. Los botones de operación, los selectores de ajuste y otros controles están ubicados en el panel según la función y la frecuencia de uso. Incluye marcos de protección alrededor de los botones que son vitales para la operación y la configuración de las cámaras para evitar que se accionen involuntariamente.

**Capacidad de conexión Ethernet**  
Puede conectarse mediante un cable LAN, además de conectarse mediante un cable CCA-5. Por lo tanto, al establecer un sistema de control de varias cámaras, no solo se puede crear un sistema mediante el CNU-700 como antes, sino que también se puede crear un sistema utilizando una red LAN.

**Archivo de escena de control directo**  
Fácil acceso a archivos de escena para admitir varios ajustes de escena.

**Menú y conmutadores personalizables**  
Los usuarios pueden asignar cualquier función a un botón libre y también crear su propio menú favorito.

**Creación de una variedad de sistemas de control**  
Los usuarios de HDC/HSC/BVP pueden crear un sistema de control de varias cámaras utilizando el CNU-700. En un sistema con CNU-700, se pueden utilizar dos unidades CNU para controlar un sistema de hasta 24 cámaras. También se puede crear un sistema que utilice una red LAN mediante la conexión a una CCU compatible con la red LAN.

Especificaciones

| General               |                |
|-----------------------|----------------|
| Suministro de energía | CC 10,5 a 30 V |
| Consumo de energía    | 4 W            |

| General                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento                           | De 5 C a 40 °C (41 °F a 104 °F)                     |
| Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) (excluyendo salientes) | 102 × 310 × 85 mm (4 1/8 × 12 1/4 × 3 3/8 pulgadas) |
| Peso                                                    | 1.8 kg (3 lb 15 oz)                                 |

| Conectores de entrada/salida |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ethernet                     | RJ-45 de 8 pines (X1)                     |
| CCU/CNU                      | Conector múltiple de 8 pines, hembra (x1) |
| AUX                          | Conector múltiple de 8 pines, hembra (x1) |
| EXT I/O                      | D-sub de 9 pines, hembra (x1)             |

Productos relacionados



**HXC-FB80**  
Cámara de estudio HD a color con tres sensores CMOS Exmor™ de 2/3"



**MSU-3000**  
Unidad máster de configuración, panel de control remoto multicámara para cámaras de sistema (horizontal)



**MSU-3500**  
Unidad máster de configuración, panel de control remoto multicámara para cámaras de sistema (vertical)



**UHC-8300**  
Cámara de estudio portátil con tres sensores CMOS 8K tipo 1,25 y capacidad 8K 2x HFR

Galería



